

Tripp Lite Power Strips

Standard Models



1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 USA
Customer Support: (773) 869-1234
www.tripplite.com

Français : p. 2; Español: p. 3

Your Power Strip is designed to provide convenient multiple AC outlets.

SS Power Strips models (e.g. the SS7415-15) provide 450 joules of surge suppression to connected equipment. Select models with surge suppression feature a green LED that lights when surge suppression components are operating. All other Power Strips DO NOT provide connected equipment with surge or line noise protection.

ELECTRICAL CONNECTION

Plug your Power Strip into a standard, grounded electrical outlet. DO NOT plug your Power Strip into 2-wire extension cords or adapters. DO NOT drill into or open any part of the housing. There are no user-serviceable parts inside.

EQUIPMENT CONNECTION


Plug your equipment into the Power Strip's AC receptacles. DO NOT plug in equipment that draws more total amps than your Power Strip's amperage rating (see label on Power Strip for amperage rating), or you will trip the circuit breaker. If the circuit breaker trips, remove overload and depress breaker to reset. Leave enough clearance at the end of the Power Strip to allow the circuit breaker to operate normally.

Note: Select models with a power switch feature a protective switch cover. To access the switch, simply flip open the attached cover.


WALL MOUNTING

All standard Power Strip models feature clips for horizontal or vertical mounting on a variety of surfaces. The user must supply other mounting hardware (screws, etc.) and determine their suitability for use with the chosen mounting surface.


- 1** Mark a straight horizontal or vertical line where you want to mount the Power Strip. At each end of the line, mark where the edges of the Power Strip will be located. Place a mounting clip on the mounting surface 1" from these edges and mark where the screws must be driven into the wall. For strips longer than 48" (120 cm), also mark a screw hole for a third mounting clip midway between the other two.



- 2** **Keyhole Mounting:** Drive #8 screws directly into the mounting surface. Snap the mounting clips onto the Power Strip (2a), then hang the Power Strip on the screws by the keyhole slots on its mounting clips (2b).



- 3** **Clip Mounting:** Drive #10 screws through washers, through the centers of the mounting clips and into the mounting surface (3a). Place the Power Strip inside one edge of the mounting clips, then snap the Power Strip into place (3b).



Plaquettes d'alimentation Tripp Lite

Modèles standard



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EUA
Service à la clientèle : 1 + (773) 869-1234
www.tripp-lite.com

Français : p. 2; Español: p. 3

Votre plaquette d'alimentation est conçue pour vous fournir plusieurs prises c.a. pratiques.

Les modèles de plaquettes d'alimentation SS (par exemple le SS7415-15) fournissent 450 joules de suppression de la surtension au matériel branché. Certaines configurations prédéterminées comprennent un voyant vert qui s'allume quand les éléments de suppression de la surtension sont activés. Les autres plaquettes d'alimentation NE fournissent PAS de protection contre la surtension ou le bruit de ligne au matériel branché.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Branchez votre plaquette d'alimentation dans une prise standard mise à la masse. NE branchez PAS votre plaquette d'alimentation sur une rallonge électrique ou un adaptateur à deux fils. NE percez NI n'ouvrez aucune partie de son enveloppe. Il n'y a pas de pièces à l'intérieur que l'utilisateur puisse réparer par lui-même.

RACCORD DE MATÉRIEL


Branchez votre matériel dans les prises c.a. de la plaquette d'alimentation. NE branchez PAS de matériel consommant une intensité totale supérieure à l'intensité nominale de votre plaquette d'alimentation (référez-vous à l'étiquette de cette dernière pour en vérifier l'intensité nominale), sinon vous déclencherez son disjoncteur. Si ce dernier se déclenche, enlevez le matériel causant la surcharge, et rabaissez le disjoncteur à sa position initiale. Laissez suffisamment d'espace à l'extrémité de la plaquette d'alimentation pour permettre au disjoncteur de fonctionner normalement.

Note : Certaines configurations prédéterminées à interrupteur sont dotées d'un capuchon protecteur. Pour accéder à l'interrupteur, soulevez simplement le capuchon qui y est attaché.


FIXATION MURALE

Tous les modèles standard de plaquettes d'alimentation sont dotés d'agrafes permettant leur montage horizontal ou vertical à une variété de surfaces. L'utilisateur doit fournir les autres pièces de montage (vis, etc.) requises et en déterminer la convenance pour la surface de montage choisie.


- 1** Marquez d'un trait droit horizontal ou vertical l'endroit où vous voulez monter la plaquette d'alimentation. À chaque extrémité du trait, marquez l'endroit où les bords de la plaquette d'alimentation seront placés. Posez une agrafe de verrouillage sur la surface de montage à 2,5 cm (1 po) de ces extrémités et marquez l'emplacement où les vis doivent être enfoncées dans le mur. Pour les plaquettes dépassant 120 cm (48 po), marquez également le trou de vis de la troisième agrafe de verrouillage à mi-chemin entre les deux autres.



- 2** **Montage par les trous piriformes :** Enfoncez des vis n° 8 directement dans la surface de montage. Ajustez les agrafes à la plaquette d'alimentation (2a), puis suspendez cette dernière aux vis grâce aux fentes piriformes des agrafes de verrouillage (2b).



- 3** **Montage par les agrafes :** Faites d'abord passer des vis n° 10 dans des rondelles, puis passez-les au centre des agrafes de verrouillage pour les enfoncer ensuite dans la surface de montage (3a). Positionnez un côté de la plaquette d'alimentation à l'intérieur d'un rebord des agrafes, puis poussez sur la plaquette pour la mettre en place (3b).



Barras de Contactos de Tripp Lite

Modelos estándar



1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 EE UU
Atención al cliente: +1 (773) 869-1234
www.triplite.com



Français : p. 2; Español: p. 3

Su barra de contactos está diseñada para proporcionarle múltiples y funcionales contactos de corriente alterna.

Los modelos SS de barras de contacto (por ejemplo, el SS7415-15) proporcionan 450 joules de supresión de sobretensiones para el equipo conectado. Algunos modelos con la característica de supresión de sobretensiones tienen un LED de color verde que se ilumina cuando se activa esta función. El resto de las barras de contacto NO proporcionan protección contra sobretensiones o ruido de línea al equipo conectado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Enchufe la barra de contactos dentro de una toma eléctrica estándar con conexión a tierra. NO enchufe la barra de contactos en cables de extensión o adaptadores de 2 hilos. NO barrene ni abra ninguna de las partes del compartimiento. No hay partes internas a las que el usuario pueda dar servicio.

CONEXIÓN DEL EQUIPO


Enchufe su equipo dentro de los contactos de corriente alterna de la barra. NO enchufe equipo que requiera un amperaje total mayor al valor nominal de la barra de contactos (véase la etiqueta de la barra de contactos para conocer su amperaje nominal), de lo contrario, se accionará el interruptor automático. Si se acciona el interruptor automático, retire la sobrecarga y oprima el interruptor para reiniciar la operación. Deje espacio suficiente a cada extremo de la barra de contactos para permitir que el "breaker" opere normalmente.

Nota: Algunos modelos con interruptor de energía CA cuentan con una cubierta protectora del interruptor. Para tener acceso al interruptor, simplemente retire la cubierta.


MONTAJE SOBRE LA PARED

Todos los modelos de barra de contactos estándar tienen ganchos para su montaje horizontal o vertical sobre una gran variedad de superficies. El usuario debe suministrar el resto del equipo de montaje (tornillos, etc.) y determinar si son apropiados para su uso en la superficie de montaje seleccionada.


1 Marque una línea recta, horizontal o vertical, en el lugar donde desea montar la barra de contactos. En cada uno de los extremos de la línea, marque los bordes en donde se localizará la barra de contactos. Coloque un gancho de montaje sobre la superficie de montaje, a una distancia de 2,54 cm (1") desde cada borde y marque la posición en la cual se colocarán los tornillos sobre la pared. Para barras de contactos de más de 120 cm (48"), también marque el barrenado de un tercer orificio para otro gancho de montaje colocado entre medias de los otros dos.



2 **Montaje sobre los orificios marcados:** Introduzca tornillos del n° 8 directamente dentro de la superficie de montaje. Coloque los ganchos de montaje sobre la barra de contactos (2a) y después cuelgue la barra de contactos sobre los tornillos, guiándose por las ranuras marcadas sobre los ganchos de montaje (2b).



3 **Montaje de los ganchos:** Introduzca tornillos del n° 10 a través de las arandelas y del centro de los ganchos en la superficie de montaje (3a). Coloque la barra de contactos dentro del borde de los ganchos de montaje, y después presione ligeramente la barra de contactos hasta que quede en su sitio (3b).



LIFETIME LIMITED WARRANTY

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for its lifetime. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion. Service under this Warranty can only be obtained by your delivering or shipping the product (with all shipping or delivery charges prepaid) to: **TRIPP LITE; 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609**. Seller will pay return shipping charges.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLIGENCE. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application. The policy of Tripp Lite is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

GARANTIE LIMITÉE DE VIE

Le Vendeur garantit ce produit, s'il est utilisé conformément aux instructions applicables, contre tout défaut de matière et de main-d'œuvre pendant sa vie du date de vente originare. Si le produit présente un défaut de matière ou de main-d'œuvre pendant cette période, le Vendeur s'engage à le réparer ou à le remplacer, à sa discrétion. La réparation dans le cadre de la présente garantie ne peut être obtenue qu'en livrant ou en expédiant le produit (tous les frais d'expédition ou de livraison payés d'avance) à: **TRIPP LITE, 1111 W. 35th Street; Chicago, IL 60609 USA**. Le Vendeur s'engage à payer les frais d'expédition pour le renvoi du produit. Contactez l'Assistance Client de Tripp Lite à +1 (773) 869-1234, ou le service à la clientèle à Toronto au (416) 364-2460, avant d'envoyer l'équipement pour réparation.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UN MAUVAIS USAGE OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE QUE CELLE MENTIONNÉE EXPRESSÉMENT DANS LA PRÉSENTE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNÉE; ET LA PRÉSENTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS LES DOMMAGES FORTUITS ET INDIRECTS. (Certaines juridictions n'autorisent pas de limitation de la durée de la garantie implicite et d'autres l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.)

AVERTISSEMENT: Avant tout usage, l'utilisateur doit déterminer si le dispositif est adapté à l'emploi prévu et si, le cas échéant, il ne présente aucun danger. Comme les applications peuvent différer considérablement les unes des autres, le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'accorde aucune garantie quant à l'adéquation de ces appareils à une application donnée. La politique de Tripp Lite est en amélioration constante. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA

El vendedor garantiza que este producto, si es usado de acuerdo a todas las instrucciones en este manual, estará libre de defectos originales de fabricación en materiales y mano de obra de por vida. Si el producto presentara defectos en partes o mano de obra durante el período antes mencionado, el vendedor reparará o reemplazará el producto a sólo discreción. El servicio de garantía puede obtenerse sólomente si el usuario entrega o envía el producto (con el material de empaque original y los cargos de fletes pagados) al Centro de Servicio más cercano o a: **TRIPP LITE, 1111 W. 35th Street; Chicago, IL 60609 USA**. El vendedor cubrirá los gastos de fletes al retornar el producto al usuario. Comuníquese al Departamento de Soporte Técnico en Chicago al +1 (773) 869-1234 o a su oficina regional más cercana antes de enviar unidades para su reparación.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN CASOS DE DESGASTE NORMAL O DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTES, USO INCORRECTO, ABUSO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO PROVEE NINGUNA OTRA GARANTIA EXCEPTO POR LA GARANTIA EXPRESA EN ESTE DOCUMENTO. EXCEPTO DONDE SEA PROHIBIDO POR LA LEY, TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACION O PROPIEDAD, SON LIMITADAS EN SU DURACION AL PERIODO DE GARANTIA AQUI MENCIONADO; ESTA GARANTIA EXPRESAMENTE EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES. (Algunos estados no permiten un período de tiempo limitado en garantías implícitas, y otros estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, por lo que las limitaciones antes mencionadas pueden variar de acuerdo a su lugar de residencia. Esta garantía le concede a usted derechos específicos. Usted puede tener otros derechos de acuerdo al código legal local.)

ADVERTENCIA: Es la responsabilidad del usuario individual el determinar, previamente al uso de esta unidad, si el dispositivo es apropiado, adecuado o seguro para el uso deseado. Las aplicaciones individuales están sujetas a grandes variaciones, por lo que el fabricante no hace ninguna representación o concede ninguna garantía relacionada con el uso de estas unidades para ninguna aplicación específica. La política de Tripp Lite es una de mejoramiento constante. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

SERVICIO EN MÉXICO

Compu-support México provee 36 centros autorizados de servicio ubicados en diferentes partes del país para reparar los productos de Tripp Lite. Si usted está en México D.F., lleve las unidades que necesiten ser reparadas en la oficina central de Compu-support México, localizada en Roberto Gayol 29; Col. del Valle; México D.F. Tel / Fax: (5) 559-3022. Si usted no está en México D.F., por favor visite nuestra página en español en el Internet: www.tripp-lite.com para obtener una lista completa de los centros autorizados de servicio, incluyendo direcciones y números telefónicos, de Compu-support.

Si usted necesita soporte técnico, por favor comuníquese a la oficina de Tripp Lite de México, localizada en Av. San Antonio 256, Piso 6; Col. Ampliación Nápoles, 03849 México D.F. Tel: (5) 615-0252; Fax: (5) 615-0255; Hotline (línea de soporte técnico): (5) 575-0929.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
773.869.1234 (USA) • 773.869.1212 (International)
www.triplite.com