

Owner's Manual

UHD 4K x 2K HDMI Audio De-Embedder / Extractor

Model: P130-06N-AUDIO

Español 8 • Français 14 • Русский 20

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service
and ultimate peace of mind.

You could also win an ISOBAR6ULTRA
surge protector—a \$100 value!

www.tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- Extracts audio from an HDMI signal for use on a separate audio system
- Low-profile design with built-in HDMI cable
- 3.5 mm stereo port supports 2-channel audio
- Toslink port supports 5.1-channel surround sound
- Supports uncompressed (LPCM) and compressed (DTS Digital and Dolby Digital) audio formats
- Transmits Ultra High Definition (UHD) video resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz
- Supports up to 24-bit True Color (8 bits per channel) at 4K resolutions and up to 36-bit Deep Color (12 bits per channel) at 1080p
- Supports 300 MHz/3 Gbps bandwidth per channel (9 Gbps for all channels)
- Supports optional 3D formats up to 300 MHz
- Bus-powered via USB Micro-B port
- HDCP 1.4 compliant

Package Contents

- P130-06N-AUDIO
- USB Micro-B Cable – 3 ft.
- Owner's Manual

Optional Accessories

- A102-Series Toslink Digital Audio Cables
- P312-Series 3.5 mm Analog Audio Cables
- P568-Series High-Speed HDMI Cables
- UR050-Series Universal Reversible USB 2.0 Hi-Speed Cable

Installation

Note: Make sure all devices being connected are powered off prior to installation.

- 1.** Connect the built-in HDMI cable to the HDMI source.
- 2.** Use the included USB Micro-B cable to connect the Micro-B port to the USB port on the HDMI source or USB charger.
- 3.** Connect an HDMI monitor to the HDMI output port using a high-speed HDMI cable, such as Tripp Lite's P568-Series cables.
- 4.** Using an appropriate cable and the unit's 3.5 mm stereo or Toslink port, connect to a set of speakers, audio receiver or other compatible audio system.

Note: Connection to the 3.5 mm port will provide 2-channel stereo audio, while connection to the Toslink port will provide up to 5.1-channel surround sound.

- 5.** Turn on the power to the connected devices.

Specifications

Input Port	HDMI (Male)
Output Ports	HDMI (Female), Toslink (Female), 3.5 mm Stereo (Female)
Power Port	USB Micro-B (Female)
Operating Temperature	32 to 158°F / 0 to 70°C
Storage Temperature	14 to 176°F / -10 to 80°C
Operating Humidity	10 to 85% RH, Non-Condensing
Storage Humidity	5 to 90% RH, Non-Condensing
Power Consumption	5v, 0.4A (2W)
Maximum Video Resolution	3840 x 2160 @ 30 Hz / 1080p @ 60Hz
Unit Dimension (H x W x D)	2.17 x 2.17 x 0.65 in. / 55 x 55 x 16 mm
Unit Weight	0.12 lb. / 55 g

Warranty and Product Registration

2-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty and Product Registration

Product Registration

Visit www.triplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty and Product Registration

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Manual del Propietario

Desincrustador / Extractor de Audio UHD 4K x 2K HDMI

Modelo: P130-06N-AUDIO

English 1 • Français 14 • Русский 20



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- Extrae audio desde una señal HDMI para uso en un sistema de audio independiente
- Diseño de bajo perfil con cable HDMI incorporado
- El puerto estéreo de 3.5 mm soporta audio de 2 canales
- El puerto Toslink soporta sonido envolvente de 5.1 canales
- Soporta formatos de audio sin compresión (LPCM) y comprimido (DTS Digital y Dolby Digital)
- Transmite resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) hasta 3840 x 2160 @ 30Hz
- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) a resoluciones de 4K y Color Profundo de 36 bits (12 bits por canal) a 1080p
- Soporta ancho de banda de 300 MHz / 3 Gbps por canal (9 Gbps para todos los canales)
- Soporta formatos opcionales de 3D hasta 300 MHz
- Alimentado por bus mediante un puerto USB Micro-B
- Compatible con HDCP 1.4

Contenido del Empaque

- P130-06N-AUDIO
- Cable USB Micro-B – 0.91 m [3 pies]
- Manual del Propietario

Accesorios Opcionales

- Cables de Audio Digital Toslink de la Serie A102
- Cables de Audio Analógico de 3.5 mm Serie P312
- Cables HDMI de Alta Velocidad de la Serie P568
- Cable Universal Reversible USB 2.0 de Alta Velocidad de la Serie UR050

Instalación

Nota: Asegúrese de que todos los dispositivos que se vayan a conectar estén apagados antes de la instalación.

- 1.** Conecte el cable HDMI incorporado a la fuente HDMI.
- 2.** Use el cable USB Micro-B incluido para conectar el puerto Micro-B al puerto USB en la fuente HDMI o cargador USB.
- 3.** Conecte un monitor HDMI al puerto HDMI de salida usando un cable HDMI de alta velocidad, como los cables de la Serie P568 de Tripp Lite.
- 4.** Utilizando un cable adecuado y los puertos estéreo de 3.5 mm o Toslink de la unidad, conecte a un juego de bocinas, receptor de audio u otro sistema de audio compatible.

Nota: La conexión al puerto de 3.5 mm ofrecerá audio estéreo de 2 canales, en tanto que la conexión al puerto Toslink proporcionará sonido envolvente de hasta 5.1 canales.

- 5.** Encienda los dispositivos conectados.

Especificaciones

Puerto de Entrada	HDMI (Macho)
Puertos de Salida	HDMI (Hembra), Toslink (Hembra), 3.5 mm Estéreo (Hembra)
Puerto de Alimentación	USB Micro-B (Hembra)
Temperatura de Operación	0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]
Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Humedad de Operación	HR de 10% a 85%, Sin Condensación
Humedad de Almacenamiento	De 5% a 95% de HR, Sin Condensación
Consumo de Energía	5v, 0.4A (2W)
Máxima Resolución de Video Máxima	3840 x 2160 @ 30 Hz / 1080p @ 60Hz
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr)	55 x 55 x 16 mm [2.17" x 2.17" x 0.65"]
Peso de la Unidad	55 g [0.12 lb]

Garantía

Garantía limitada por 2 años

TRIPP LITE garantiza por dos (2) años desde la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO.

Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de Cumplimiento con WEEE por los Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Bajo la Directiva de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) [Waste Electrical and Electronic Equipment] y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un nuevo equipo eléctrico y electrónico de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar el equipo viejo a reciclaje en una base de uno por uno, semejante por semejante (esto varía de un país a otro)
- Regrese el equipo nuevo para reciclaje una vez que finalmente sea un desecho

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Déembeddeur/extracteur audio HDMI UHD 4K x 2K

Modèle : P130-06N-AUDIO

English 1 • Español 8 • Русский 20



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2018 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Extrait l'audio d'un signal HDMI pour l'utiliser sur un système audio indépendant
- Profil ergonomique avec câble HDMI intégré
- Le port stéréo de 3,5 mm prend en charge l'audio à 2 canaux
- Le port Toslink prend en charge le système ambiophonique à 5,1 canaux
- Prend en charge des formats audio non comprimés (modulation par impulsion et codage linéaire) et comprimés (DTS numérique et Dolby Digital)
- Transmet des résolutions vidéo ultra-haute définition (UHD) jusqu'à 3 840 × 2 160 @ 30 Hz
- Prend en charge la vraie couleur de 24 bits (8 bits par canal) à une résolution de 4 000 et jusqu'à une couleur foncée de 36 bits (12 bits par canal) à 1 080p.
- Prend en charge une bande passante de 300 MHz/3 Gbps par canal (9 Gbps par tous les canaux)
- Prend en charge les formats 3D optionnels jusqu'à 300 MHz
- Alimenté par bus via le port Micro-B USB
- Compatible HDCP 1.4

Contenu de l'emballage

- P130-06N-AUDIO
- Câble Micro-B USB — 0,91 m (3 pi)
- Manuel de l'utilisateur

Accessoires en option

- Câbles audio numérique Toslink de la série A102
- Câbles audio analogue de 3,5 mm de la série P312
- Câbles HDMI haute vitesse de la série P568
- Câble haute vitesse USB 2.0 réversible universel de la série UR050

Installation

Remarque : S'assurer que tous les appareils à être raccordés sont hors tension avant l'installation.

- 1.** Raccorder le câble HDMI intégré à la source HDMI.
- 2.** Utiliser le câble Micro-B USB inclus pour raccorder le port Micro-B au port USB sur la source HDMI ou le chargeur USB.
- 3.** Raccorder un moniteur HDMI au port de sortie HDMI en utilisant un câble HDMI haute vitesse comme les câbles de la série P568 de Tripp Lite.
- 4.** Utiliser un câble approprié et le port stéréo de 3,5 mm ou Toslink de l'appareil, raccorder à un ensemble de haut-parleurs, de récepteur audio ou autre système audio compatible.

Remarque : Un raccordement au port de 3,5 mm fournira 2 canaux audio stéréo, tandis que le raccordement au port Toslink fournira jusqu'à 5,1 canaux d'un système ambiophonique.

- 5.** Mettre les appareils connectés sous tension.

Caractéristiques techniques

Port d'entrée	HDMI (mâle)
Ports de sortie	HDMI (femelle), Toslink (femelle), 3,5 mm stéréo (femelle)
Port d'alimentation	USB Micro-B (femelle)
Température de fonctionnement	0 à 70 °C/32 à 158 °F
Température d'entreposage	-10 à 80 °C/14 à 176 °F
Humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR, sans condensation
Humidité d'entreposage	5 à 90 % HR, sans condensation
Consommation d'énergie	5 V, 0,4 A (2 W)
Résolution vidéo maximum	3 840 x 2 160 @ 30 Hz/ 1 080p @ 60 Hz
Dimensions de l'appareil (H x L x P)	55 x 55 x 16 mm/ 2,17 x 2,17 x 0,65 po
Poids de l'unité	55 g/0,12 lb

Garantie

Garantie limitée de (2) ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir réparation sous cette garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (« RMA ») auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Garantie

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il remplace un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou affecter de façon majeure sa sécurité ou son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Руководство пользователя

Деэμβеддер / устройство выделения аудио из цифрового сигнала HDMI: UHD 4K x 2K

Модель: P130-06N-AUDIO

English 1 • Español 8 • Français 14



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2018 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Характеристики продукта

- Обеспечивает выделение аудиосигнала из сигнала HDMI для использования в отдельной аудиосистеме
- Низкопрофильная конструкция с вмонтированным HDMI-кабелем
- Стереопорт диаметром 3,5 мм обеспечивает поддержку 2-канальной передачи аудиосигнала
- Порт Toslink обеспечивает поддержку аудиосистем объемного звучания стандарта 5.1
- Поддержка несжатого (LPCM) и сжатых (DTS Digital и Dolby Digital) аудиоформатов
- Передача видеосигнала в стандарте сверхвысокой четкости (Ultra High Definition, UHD) с разрешением до 3840 x 2160 при частоте 30 Гц
- Поддержка до 24-битового кодирования цвета (по 8 бит на канал) при разрешении 4K и до 36-битового кодирования цвета (по 12 бит на канал) при разрешении 1080p
- Поддержка полосы пропускания шириной 300 МГц / 3 Гбит/с на канал (9 Гбит/с на все каналы)
- Поддержка опциональных форматов 3D-графики до 300 МГц
- Питание от шины через порт USB Micro-B
- Соответствие требованиям стандарта HDCP 1.4

Содержимое упаковки

- Устройство мод. P130-06N-AUDIO
- Кабель USB Micro-B (длина 1,8 м)
- Руководство пользователя

Опциональные комплектующие

- Цифровые аудиокабели Toslink серии A102
- Аналоговые аудиокабели (3,5 мм) серии P312
- Высокоскоростные HDMI-кабели серии P568
- Универсальный высокоскоростной кабель серии UR050 с двусторонними разъемами USB 2.0

Установка

Примечание. Перед установкой убедитесь в том, что все подключаемые устройства обесточены.

1. Подсоедините вмонтированный HDMI-кабель к источнику HDMI-сигнала.
2. Соедините порт Micro-B с портом USB источника HDMI-сигнала или зарядного устройства USB с помощью кабеля с разъемами USB Micro-B, входящего в комплект.
3. Подключите HDMI-монитор к выходному порту HDMI с помощью высокоскоростного HDMI-кабеля (в частности, к таковым относятся выпускаемые компанией Tripp Lite кабели серии P568).
4. Используя подходящий кабель, подключите устройство через стереопорт (3,5 мм) или порт Toslink к колонкам, аудиоприемнику или другой совместимой с ним аудиосистеме.

Примечание. Подключение через порт диаметром 3,5 мм обеспечит 2-канальную передачу стереосигнала, а подключение через порт Toslink обеспечит объемное звучание в стандарте 5.1.

5. Подайте питание на подключенные устройства.

Технические характеристики

Входной порт	HDMI (штекерный)
Выходные порты	HDMI (гнездовой), Toslink (гнездовой), 3.5 mm Stereo (гнездовой)
Разъем питания	USB Micro-B (гнездовой)
Диапазон рабочих температур	От 0 до 70°C
Диапазон температур хранения	От -10 до 80°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 85%, без образования конденсата
Диапазон влажности при хранении	Отн. влажность от 5 до 90%, без образования конденсата
Потребляемая мощность	5 В; 0,4 А (2 Вт)
Максимальное видеоразрешение	3840 x 2160 при 30 Гц / 1080p при 60 Гц
Размеры модуля (В x Ш x Г)	55 x 55 x 16 мм
Масса модуля	55 г

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия 2-летней.

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение два 2 года с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA - разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

Гарантийные обязательства

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отправку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность. Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

TRIPP·LITE



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA

www.tripplite.com/support