

Owner's Manual

10-Port USB Charging Station with Adjustable Storage

Model: U280-010-ST

Este manual esta disponible en español en la página de Tripp Lite:
tripplite.com

Ce manuel est disponible en français sur le site Web de Tripp Lite :
tripplite.com

Русскоязычная версия настоящего руководства представлена на
веб-сайте компании Tripp Lite по адресу: tripplite.com

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be
automatically entered to win an ISOBAR
surge protector in our monthly drawing!

tripplite.com/warranty



Manufacturing
Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Copyright © 2020 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- Charges and organizes up to 10 tablets, smartphones and other portable electronic devices
- Operates anywhere AC power is available—no computer required
- BC 1.2-compliant, generating up to 5V 2.4A per port for charging battery-intensive devices
- Removable brackets adjust to accommodate number and size of devices being charged
- Protects against overheating, overcurrent and overcharging

Package Contents


- U280-010-ST
- External Power Supply (Input: 100V-240V, 50/60 Hz; 2.0A Max Output: 12V 8A)
- C5 to NEMA 5-15P Power Cord, 3 ft.
- (14) Removable Storage Brackets
- Owner's Manual

Optional Accessories

- M100-Series USB to Lightning™ Cables
- M110-Series USB to Apple® 30-Pin Cables
- P013-Series C5 to 5-15P Power Cords
- P058-006 C5 to SCHUKO Power Cord
- P060-006 C5 to BS-1363 UK Power Cord
- UR030-Series USB 2.0 5-Pin Mini-B Cables
- UR050-XXX-24G-Series* 24 AWG USB 2.0 Micro-B Cable
- UR05C-Series 20 AWG USB Micro-B Charge-Only Cables
- U326-Series USB 3.0 Micro-B Cables

*XXX represents cable length, with cable models in 1-ft. (001), 3-ft. (003) and 6-ft. (006) lengths.

Front Panel




- A Power LED** – Illuminates blue to indicate the unit is connected to a power source using the external power supply and receiving power.
- B USB Charging Ports** – A single port provides a maximum of 5V 2.4A of power.

USB Charging


To charge your USB devices, simply connect the included external power supply between the U280-010-ST and a power source, then plug your devices into the available ports. A single port provides a maximum of 5V 2.4A of power.

Note: In the event that more power is being pulled than the U280-010-ST can provide, the unit's over-current protection will cause the USB ports to cycle on and off, preventing any of the connected devices from being charged. If this occurs, reduce the load by removing devices until the total load comes within the supported range.



Removable Storage Brackets

Customize the unit's storage space according to the number and size of devices being charged. To install, simply insert a storage bracket into the desired slots.



Specifications

Item	Description
Ports	(x10) USB-A Female
External Power Supply	Input: 100-240V, 50/60 Hz; 2.0A Max Output: 12V 8A
USB Output	Capable of providing up to 5V 2.4A to a single port.
Operating Temperature	41°F to 95°F (5°C to 35°C)
Storage Temperature	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
Relative Humidity	20% to 80%
Dimensions [H x W x D]	1 x 9.4 x 4.6 in. (26 x 238 x 118 mm)
Weight	0.65 lb. (0.3 kg)
Regulatory Approvals	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE

Warranty and Product Registration

2-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS

PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended. Do not use this equipment in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.

PRODUCT REGISTRATION

Visit tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)

Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:



- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Manual del Propietario

Estación de Carga USB con 10 Puertos con Almacenamiento Ajustable

Modelo: U280-010-ST

English 1 • Français 9 • Русский 13



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Copyright © 2020 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- Carga y organiza hasta 10 tabletas, smartphones y otros dispositivos electrónicos portátiles
- Opera en cualquier lugar donde haya alimentación de CA disponible. No requiere de una computadora
- Cumple con BC 1.2, generando hasta 5V / 2.4A por puerto para cargar dispositivos que hacen uso intensivo de baterías
- Los soportes removibles se ajustan para permitir acomodar la cantidad y el tamaño de los dispositivos que están cargándose
- Protege contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrecarga

Contenido del Empaque


- U280-010-ST
- Fuente de Alimentación Externa
(Entrada: 100V – 240V, 50/60 Hz, 2.0A; Salida Máxima: 12V, 8A)
- Cable de Alimentación C5 a NEMA 5-15P, 91 cm [3 pies]
- (14) Soportes de Almacenamiento Removibles
- Manual del Propietario

Accesorios Opcionales

- Cables USB a Lightning de la Serie M100
- Cables USB a Apple de 30-Pines de la Serie M110
- Cables de Alimentación C5 a 5-15P de la Serie P013
- P058-006 – Cable de Alimentación C5 a SCHUKO
- P060-006 – Cable de Alimentación C5 a BS-1363 UK
- Cables USB 2.0 5 Pines Mini-B de la Serie UR030
- Cable USB 2.0 Micro-B 24 de la Serie AWGUR05 0-XXX-24G*
- Cables USB Micro-B Solo para Carga 20 AWG de la Serie UR05C
- Cables USB 3.0 Micro-B de la Serie U326

**XXX representa la longitud del cable, con modelos de cable en longitudes de 30.5 cm [1 pie] (001), 91 cm [3 pies] (003) y 1.83 m [6 pies] (006).*

Panel Frontal




- A LED de Encendido** – Se ilumina en azul para indicar que la unidad está conectada a una fuente de energía usando la fuente de alimentación externa y recibiendo energía.
- B Puertos USB de Carga** – Un solo puerto suministra un máximo de 5V 2.4A de energía.

Carga USB


Para cargar sus dispositivos USB, simplemente conecte la fuente de alimentación externa incluida entre el U280-010-ST y una fuente de alimentación, entonces enchufe sus dispositivos en los puertos disponibles. Un solo puerto suministra un máximo de 5V 2.4A de energía.

Nota: En caso de que se esté tomando más potencia que la que puede proporcionar el U280-010-ST, la protección contra sobrecorriente de la unidad causará que los puertos USB se enciendan y apaguen, evitando que se cargue cualquiera de los dispositivos conectados. Si esto ocurre, reduzca la carga retirando dispositivos hasta que la carga total quede dentro del rango soportado.



Soportes de Almacenamiento Removibles

Personalice el espacio de almacenamiento de la unidad de acuerdo con el número y tamaño de dispositivos que se cargan. Para instalar, simplemente inserte un soporte de almacenamiento en las ranuras deseadas.



Especificaciones

Rubro	Descripción
Puertos	(x10) USB-A Hembra
Fuente de Alimentación Externa	Entrada: 100V – 240V, 50/60 Hz, 2.0A; Salida: 12V 8A
Salida USB	Capaz de suministrar hasta 5V 2.4A a un solo puerto
Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 50 °C
Humedad Relativa	De 20% a 80%
Medidas (Al x An x Pr)	26 x 238 x 118 mm
Peso	0.3 kg
Aprobaciones Regulatorias	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE

Garantía

Garantía limitada por 2 años

TRIPP LITE garantiza por dos (2) años desde la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Cumplimiento de las normas

Cumplimiento de las normas de los números de identificación

Para fines de identificación y certificación del cumplimiento de las normas, su producto Tripp Lite tiene asignado un número de serie único. Puede encontrar el número de serie en la etiqueta de la placa de identificación del producto, junto con los símbolos de aprobación e información requeridos. Al solicitar información sobre el cumplimiento de las normas para este producto, siempre mencione el número de serie. El número de serie no debe ser confundido con el nombre de identificación ni con el número de modelo del producto.

Información de sobre Cumplimiento de la WEEE para Clientes de Tripp Lite y Recicladores (Unión Europea)



Según la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y sus reglamentos, cuando los clientes compran nuevos equipos eléctricos y electrónicos a Tripp Lite, tienen derecho a:

- Enviar equipos antiguos para reciclaje según una base de uno por uno, entre productos similares (esto varía dependiendo del país)
- Enviar el equipo nuevo de vuelta para reciclaje cuando este se convierta finalmente en desecho

El uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde la falla de este equipo pueda razonablemente hacer suponer que causará fallas en el equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad, no está recomendado.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Estación de Carga USB con 10 Puertos con Almacenamiento Ajustable

Modèle: U280-010-ST

English 1 • Español 5 • Русский 13



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Copyright © 2020 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Permet de charger et d'organiser jusqu'à 10 tablettes, téléphones intelligents ou autres appareils mobiles portables
- Fonctionne partout où une alimentation CA est disponible – aucun ordinateur requis
- Conforme BC 1.2, produit jusqu'à 5 V 2,4 A par port pour le chargement d'appareils exigeant beaucoup d'énergie de la batterie
- Les supports amovibles peuvent être ajustés selon le nombre et la taille des appareils chargés.
- Protège contre la surchauffe, la surintensité et les surcharges

Contenu de l'emballage


- U280-010-ST
- Source d'alimentation externe (entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz; 2,0 A sortie maximum : 12 V 8 A)
- Cordon d'alimentation C5 à NEMA 5-15P, 0,9 m (3 pi)
- (14) Supports de stockage amovibles
- Manuel de l'utilisateur

Accessoires en option

- Câbles de série M100 de USB à Lightning
- Câbles de série M110 de USB à Apple
- Cordons d'alimentation de série P013 de C5 à 5-15P
- Cordon d'alimentation P058-006 C5 à SCHUKO
- Cordon d'alimentation de P060-006 C5 à BS-1363 UK
- Câbles de série UR030 USB 2,0 à 5 broches Mini-B
- Câble de série UR050-XXX-24G* 24 AWG USB 2,0 Micro-B
- Câbles de chargement seulement de série UR05C 20 AWG USB Micro-B
- Câbles de série U326 USB 3.0 Micro-B

*XXX représente la longueur du câble, avec les modèles de câbles en longueurs de 0,3 m (1 pi) (001), 0,91 m (3 pi) (003) et 1,8 m (6 pi) (006).

Panneau avant




A Voyant à DEL de tension : S'allume en bleu pour indiquer que l'appareil est branché à une source d'alimentation au moyen du cordon d'alimentation externe et est alimenté.

B Ports de chargement USB : Chaque port fournit une puissance maximum de 5 V, 2,4 A.

Chargement USB


Pour charger des appareils USB, brancher simplement l'alimentation externe incluse entre le U280-010-ST et une source d'alimentation, puis brancher les appareils dans les ports disponibles. Chaque port fournit une puissance maximum de 5 V, 2,4 A.

Remarque : Dans l'éventualité où la demande de puissance est supérieure à ce que U280-010-ST peut fournir, la protection contre les surcharges de l'appareil entraînera la mise sous tension et hors tension des ports USB, empêchant ainsi le chargement des appareils branchés. Dans un tel cas, réduire la charge en supprimant des appareils jusqu'à ce que la charge totale se situe à l'intérieur de la plage prise en charge.



Supports de stockage amovibles

Personnaliser l'espace de stockage de l'appareil selon le nombre et la taille des appareils chargés. Pour installer, insérer simplement un support de stockage dans les fentes souhaitées.



Caractéristiques techniques

Article	Description
Ports	(x10) USB-A femelle
Alimentation externe	Entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 2,0 A; sortie : 12 V 8 A
Sortie USB	Capable de fournir jusqu'à 5 V 2,4 A à un seul port
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Température d'entreposage	-20 °C à 50 °C
Humidité relative	20 % à 80 %
Dimensions (H x L x P)	26 x 238 x 118 mm
Poids	0,3 kg
Approbations des autorités réglementaires	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE

Garantie

Garantie limitée de 2 ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir réparation sous cette garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (« RMA ») auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Conformité aux règlements

Numéros d'identification de conformité aux règlements

À des fins de certification et d'identification de conformité aux règlements, votre produit Tripp Lite a reçu un numéro de série unique. Ce numéro se retrouve sur la plaque signalétique du produit, avec les inscriptions et informations d'approbation requises. Lors d'une demande d'information de conformité pour ce produit, utilisez toujours le numéro de série. Il ne doit pas être confondu avec le nom de la marque ou le numéro de modèle du produit.

L'information de conformité WEEE pour les clients de Tripp Lite et recycleurs (Union européenne)



Sous les directives et règlements de déchet d'équipements électrique et électronique (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), lorsque les clients achètent le matériel électrique et électronique neuf de Tripp Lite ils sont autorisés à :

- Envoyer le vieux matériel pour le recyclage sur une base de un-contre-un et en nature (ceci varie selon le pays)
- Renvoyer le matériel neuf pour recyclage quand ceci devient éventuellement un rebut

Il est déconseillé d'utiliser cet équipement dans des applications médicales où une panne de cet équipement pourrait normalement provoquer la panne de l'équipement de survie ou altérer notablement sa sécurité ou son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Руководство пользователя

10-портовое зарядное устройство USB с регулируемым приспособлением для хранения заряжаемых устройств

Модели: U280-010-ST

English 1 • Español 5 • Français 9

EAC



Продукция высшего
качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Copyright © 2020 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Характеристики продукта

- Обеспечивает одновременную зарядку и размещение до 10 планшетов, смартфонов и других портативных электронных устройств
- Функционирует в любом месте с доступным электропитанием переменного тока без необходимости наличия компьютера
- Совместим со стандартом BC 1.2, обеспечивает питание до 5 В / 2,4 А на каждый порт для зарядки устройств с высоким потреблением энергии аккумуляторных батарей
- Съёмные кронштейны регулируются под количество и размер заряжаемых устройств
- Обеспечивает защиту от перегрева, перегрузок по току и перезаряда

Содержимое упаковки


- U280-010-ST
- Внешний источник питания (вход: 100-240 В, 50/60 Гц; 2,0 А; выход (макс.): 12 В; 8 А)
- Шнур питания с разъёмами C5 и NEMA 5-15P (длина 0,9 м)
- Кронштейны для оптимального размещения при хранении (14 шт.)
- Руководство пользователя

Опциональные комплектующие

- Кабели серии M100 с разъёмами USB / Lightning
- Кабели серии M110 с разъёмами USB / Apple (30-контактный)
- Шнуры питания серии P013 с разъёмами C5 / 5-15P
- Шнур питания серии P058-006 с разъёмами C5 / SCHUKO
- Шнур питания P060-006 с разъёмами C5 / BS-1363 UK
- Кабели серии UR030 с разъёмами USB 2.0 / 5-контактный Mini-B
- Кабель серии UR050-XXX-24G* калибра 24 AWG с разъёмами USB 2.0 / Micro-B
- Кабели (только для зарядки) серии UR05C калибра 20 AWG с разъёмами USB Micro-B
- Кабели серии U326 с разъёмами USB 3.0 / Micro-B

*XXX соответствует длине кабеля. Выпускаемые кабели имеют длину 0,3 м (001), 0,9 м (003) и 1,8 м (006).

Передняя панель




- A** СИД Power (“Питание”): горит синим цветом, что свидетельствует о том, что устройство подключено к источнику питания с использованием внешнего блока питания и запитано от него.
- B** Зарядные порты USB: один порт обеспечивает питание до 5 В / 2,4 А.

Зарядка USB


Для зарядки USB-устройств просто подключите поставляемый в комплекте внешний блок питания между модулем U280-010-ST и источником питания, а затем включите устройства в свободные порты. Один порт обеспечивает питание до 5 В / 2,4 А.

Примечание. Если отбираемая мощность превышает значение, обеспечиваемое модулем, то функция защиты от перегрузок по току обеспечивает циклическое включение/отключение портов USB, что позволяет предотвратить зарядку любого из подключенных устройств. В этом случае необходимо снизить нагрузку, отключив устройства до тех пор, пока значение полной нагрузки не вернется в поддерживаемый диапазон.



Съемные кронштейны для оптимального размещения при хранении

Обеспечивают возможность регулировки объема пространства для хранения под количество и размер заряжаемых устройств. Для их установки следует просто вставить кронштейн в нужные прорези.



Технические характеристики

Наименование	Описание
Порты	USB-A (гнездовой) — 10 шт.
Внешний источник питания	Вход: 100-240 В, 50/60 Гц; 2,0 А; Выход: 12 В; 8 А
Выход USB	Может обеспечивать питание до 5 В / 2,4 А на один порт
Диапазон рабочих температур	От 5°C до 35°C
Диапазон температур хранения	От -20°C до 50°C
Относительная влажность	От 20% до 80%
Размеры (В x Ш x Г)	26 x 238 x 118 мм
Вес	0,3 кг
Одобрения регулирующих органов	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE

Гарантийные обязательства

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 2 ГОДА

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение двух (2) лет с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA - разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

нормативным требованиям

Идентификационные номера, свидетельствующие о соответствии нормативным требованиям

С целью идентификации, а также сертификации соответствия нормативным требованиям, приобретенному Вами изделию компании Tripp Lite присвоен уникальный серийный номер. Серийный номер, вместе со всей необходимой информацией и маркировками об одобрении, указан на ярлыке изготовителя, прикрепленном к изделию. При запросе информации о соответствии нормативным требованиям всегда сообщайте серийный номер изделия. Не следует путать серийный номер с маркой или номером модели изделия.

Информация для клиентов компании Tripp Lite о соблюдении требований директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)



Согласно директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) и применимым нормам в случаях, когда покупатели приобретают новое электрическое и электронное оборудование компании Tripp Lite, они имеют право на следующее:

- Отправку старого оборудования, которое является эквивалентным по количеству и идентичным полученному новому оборудованию, на утилизацию (это условие может отличаться в зависимости от страны)
- Отправку нового оборудования обратно на утилизацию, когда оно в конечном итоге становится изношенным

Не рекомендуется использовать данное оборудование в системах жизнеобеспечения в тех случаях, когда его сбой с большой вероятностью приведет к сбою оборудования жизнеобеспечения или значительному снижению его безопасности или эффективности.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.



Продукция высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support