



Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo No.: B072-016-1-IP

Multiplexores KVM - Multiplexor KVM Cat5 NetCommander de 16 puertos con IP para montar en rack 1U.

Sumario

- Acceda y controle múltiples computadoras desde una sola consola (Local o Remota)
- Ampliable - controle hasta 256 servidores desde una sola estación
- Puertos RJ45 utilizan económicos cables patch Cat5e/6
- Conmute entre computadoras conectadas mediante teclas rápidas, el menú en pantalla (OSD) o barra de herramientas de consola remota
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA
- Compatible con todos los principales sistemas operativos (Mac no es compatible sobre IP)
- Garantía limitada por 1 año



Descripción

El KVM NetCommander de 16 puertos Cat5 sobre IP de Tripp Lite para instalación 1U en rack es la próxima generación de nuestros KVM rentables, llenos de funciones. Su impecable diseño compacto de 1U tiene puertos de conexión RJ45 que utilizan económicos cables patch Cat5, que reducen el desorden de cables que se encuentra normalmente con el tradicional cableado KVM, así como la capacidad para ingresar desde cualquier sitio mediante Internet. Conmute fácilmente entre CPU's con comandos de tecla rápida, menú en pantalla (OSD) integrado o la barra de herramientas de la consola remota. La conexión en cascada permite la conexión de hasta 256 computadoras. Compatible con computadoras PS/2 y USB, monitores VGA, SVGA o XGA, así como todos los sistemas operativos principales (Mac no es compatible sobre IP). Incluye los accesorios necesarios para instalación en rack. Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA. Carcasa de servicio pesado construida de acero. 1 año de garantía limitada.

Requisitos del Sistema

- Computadoras: Los módulos de interfaz para servidor de Tripp Lite [B078-101-PS2](#) o [B078-101-USB](#) deben ser utilizados para conectar una computadora a los puertos RJ45 mediante un cable patch tipo Cat5.
- Entrada del KVM: Requiere monitor VGA y mouse y teclado PS/2.
- Compatible con todos los principales sistemas operativos (Mac no es compatible sobre IP)
- Compatible con Internet Explorer 6 y posterior y Firefox 3.x

Empaque Incluye

- Multiplexor KVM sobre IP rackmount 1U NetCommander Cat5 de 16 puertos
- Juego de soportes para rackmount
- Cable de alimentación de 6 pies (1,8 m)
- Cable serial de 6 pies (1,8 m)

Características

- KVM tipo Cat5 de 16 puertos, 1 usuario, con funcionalidad IP integrada
- Poderoso Control de hasta 256 computadoras desde una sola consola multiplexor KVM, en forma local o remota
- Alcanza control a nivel de BIOS de cualquier servidor, sin importar la condición del servidor y conectividad de red. Cubre todo el espectro de escenarios de colapso
- Permite a múltiples usuarios simultáneos ver sesiones remotas. El control remoto es transferible entre usuarios con los permisos apropiados
- Soporta los más altos estándares para encriptado (SSL de 128 bits y HTTPS) y autenticación para usuarios remotos.
- Administración avanzada de OSD con seguridad multinivel para usuarios locales

- Tamaño compacto: 43.18An x 22.86Pr x 4.45Al cm [17"W x 9"D x 1.75"H] con alimentación interna de energía
- Resolución de Video: 1600 x 1200 @ 75Hz
- Incluye accesorios para instalación en rack
- Cumple con el Acta de Acuerdos Comerciales Federal (TAA) para las compras del programa GSA
- Compatible con todos los principales sistemas operativos (Mac no es compatible sobre IP)
- Compatible con Internet Explorer 6 y posterior y Firefox 3.x
- Carcasa de servicio pesado construida de acero
- Garantía limitada por 1 año

Especificaciones

GENERALIDADES	
Nº. de usuarios	1
Consola	No
Control de puerto	Teclas de acceso rápido, OSD, Barra de herramientas Remota
Max CPU	256
PC/Servidor	VGA, USB o PS/2
Multiplexor KVM Cat5	Yes
Acceso Remoto IP	YES, BUILT IN
FÍSICAS	
Color	Negro
Estilo	Para montar en rack 1U
Monitor LCD (in.-cm)	No corresponde
AMBIENTALES	
BTUs	68
CONEXIONES	
Puertos	16
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (USA, Canadá y Puerto Rico)	garantía limitada de 1 año

Productos Relacionados

Productos Requeridos

Tipo de Producto	Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
Conmutadores KVM y accesorios	B078-101-PS2	KVM Switch Accessories - NetCommander PS2 Server Interface Module	1
Conmutadores KVM y accesorios	B078-101-USB	KVM Switch Accessories - NetCommander USB Server Interface Module	1

Productos Opcionales

Tipo de Producto	Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
Conmutadores KVM y accesorios	B021-000-17	Rackmount Console - 1U Rackmount Console with 17" LCD	1
Conmutadores KVM y accesorios	B021-000-19	Rackmount Console - 1U Rackmount Console with 19" LCD	1

Garantías extendidas	WEXT3-KVM-RMNC	3-Year Extended Warranty - For B072-016-1-IP KVM Switch only	1
Garantías extendidas	WEXT5-KVM-RMNC	5-Year Extended Warranty - For B072-016-1-IP KVM Switch only	1
Unidades de interfases PS/2 para servidores	N105-007-GY	7-ft. Cat5e 350MHz Molded Shielded Patch Cable (RJ45 M/M) - Gray	1
Unidades de interfases PS/2 para servidores	N105-010-GY	10-ft. Cat5e 350MHz Molded Shielded Patch Cable (RJ45 M/M) - Gray	1
Unidades de interfases PS/2 para servidores	N105-025-GY	25-ft. Cat5e 350MHz Molded Shielded Patch Cable (RJ45 M/M) - Gray	1
Unidades de interfases PS/2 para servidores	N105-050-GY	50-ft. Cat5e 350MHz Molded Shielded Patch Cable (RJ45 M/M) - Gray	1

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?txtModelID=3851.

Tripp Lite Derechos de Autor © 2012. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos pueden diferir ligeramente de los productos finales.