

Juego de cables PS/2 (2 en 1) para KVM NetDirector serie B020 y serie B022, 1.83 m [6 pies].

NÚMERO DE MODELO: P776-006



Características

- Conecta una computadora con puerto USB a los Multiplexores KVM Serie B020 y B022 de Tripp Lite
- El lado del multiplexor KVM del kit de cables consiste en un cable HD15 macho
- El extremo que va a la computadora del juego de cables consiste en un cable macho HD15 y un cable macho USB A
- Ofrece un rendimiento y manejo de cables superior
- Extremos moldeados con cubierta texturizada de fácil agarre
- El cable de bajo perfil es súper flexible y fácil de controlar
- Cable moldeado superior con liberación de tensión integral y blindaje doble (hoja y malla) para máxima protección EMI/RFI
- Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332121936
Tipo de Accesorio	Juego de Cables
Tecnología	VGA / SVGA
Clase de Accesorios	Accesorios para KVM
FÍSICAS	
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83

Destacado

- Conecta a una computadora con puerto USB a los Multiplexores KVM Serie B020 y B022 de Tripp Lite
- Permite manejar y organizar los cables más fácilmente
- El lado del multiplexor KVM del kit de cables consiste en un cable HD15 macho
- El extremo que va a la computadora del juego de cables consiste en un cable macho HD15 y un cable macho USB A
- Conectores moldeados, codificados por color

Requisitos del Sistema

- Un KVM serie B020 o B022

El Paquete Incluye

- 6 pies (1,83 m) Juego de Cables USB y Multiplexor KVM (2 en 1)



Powering Business Worldwide



Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 1.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 2.54
Peso de Envío (lb)	0.45
Peso de Envío (kg)	0.20
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.