

Owner's Manual

Thunderbolt™ 3 Travel Dock with HDMI, DisplayPort, USB-A and Gigabit Ethernet Hub Ports

Model: MTB3-DOCK-01

Español 6 • Français 11 • Русский 16

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR surge protector in our monthly drawing!

www.tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- Supports USB DisplayPort Alternate Mode for connecting an HDMI monitor
- HDMI port supports 4K UHD video resolutions up to 4096 x 2160 @ 60 Hz and HDMI 2.0
- DisplayPort supports 4K UHD video resolutions up to 4096 x 2160 @ 60 Hz and DP 1.2
- Thunderbolt 3 connector supports data transmission rates up to 40 Gbps
- Ethernet port supports true Gigabit network speeds
- USB-A port supports data transfer rates up to 5 Gbps

Package Contents

- MTB3-DOCK-01
- Owner's Manual

System Requirements


- Computer with Thunderbolt 3 port that supports USB DisplayPort Alternate Mode
- DisplayPort or HDMI monitor*
- Ethernet network with speeds up to 10/100/1000 Mbps

*Both ports can be used at once to transmit 4K video. Requires High-Speed HDMI and DisplayPort cables (sold separately, see Optional Accessories for more information).

Optional Accessories

- N201-Series Cat6 Gigabit Snagless Patch Cables
- P566-Series HDMI to DVI Adapter Cables
- P569-XXX-CERT Series Certified High-Speed HDMI Cables
- P580-XXX Series DisplayPort Cables
- U322-Series USB 3.0 A/B Device Cables

Product Overview



- A** Thunderbolt 3 USB-C Male Connector
- B** DisplayPort 1.2 Port
- C** HDMI 2.0 Port
- D** USB-A 3.1 Port
- E** Gigabit Ethernet Port

Installation

Notes:

- See **Optional Accessories** section for suggested cables.
 - When the unit is connected to the Thunderbolt 3 port on your computer and to a network via Cat5e/6 cabling, a network connection will automatically be established. If no connection is made, one can be established manually by going to your computer's network settings page. For example, when using a Mac, navigate to the Network section found in System Preferences, click the 'Assist Me' button to open the Network Setup Assistant, then follow the prompts to establish a connection.
 - Both HDMI and DisplayPort monitors can be connected at the same time for transmitting 4K video to two displays at once.
1. Connect the built-in Thunderbolt 3 USB-C cable to the Thunderbolt 3 port on your laptop, tablet or other device.
 2. Use an HDMI cable to connect a monitor or display to the unit's HDMI port.
 3. Use a DisplayPort cable to connect a monitor or display to the unit's DisplayPort.
 4. Connect a USB peripheral to the unit's USB-A port.
 5. For an Ethernet connection, use Cat5e/6 UTP cable to connect to the unit's RJ45 port.

Specifications

Input Connector

Thunderbolt 3	USB-C (Male)
---------------	--------------

Output Connectors

USB-A	USB-A (Female)
DisplayPort	DisplayPort (Female)
HDMI	HDMI (Female)
Ethernet	RJ45 (Female)

Environmental

Operating Temperature	32° to 104°F (0° to 40°C)
Operating Humidity	10% to 85% RH, Non-Condensing
Storage Temperature	-4° to 185°F (-20° to 85°C)
Storage Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

Tripp Lite warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Tripp Lite's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service center. Products must be returned to Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, Tripp Lite MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL Tripp Lite BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Specifically, Tripp Lite is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Product Registration

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Manual del Propietario

Centro de Conexiones para Viaje Thunderbolt™ 3 con Puertos de Hub HDMI, DisplayPort, USB-A y Gigabit Ethernet

Modelo: MTB3-DOCK-01

English 1 • Français 11 • Русский 16



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU. • www.triplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- Soporta USB DisplayPort de Modo Alternativo para conectar un monitor HDMI
- El puerto HDMI soporta resoluciones de video 4K UHD de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz y HDMI 2.0
- El puerto DisplayPort permite resoluciones de video de 4K UHD hasta 4096 x 2160 a 60 Hz y DP 1.2
- El conector Thunderbolt 3 permite velocidades de transmisión de datos de hasta 40 Gbps
- El puerto Ethernet permite velocidades de red Gigabit real
- El puerto USB-A soporta tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps

Contenido del Empaque

- MTB3-DOCK-01
- Manual del Propietario

Requisitos del Sistema


- Computadora con puerto Thunderbolt 3 que permita USB DisplayPort Modo Alternativo
- Monitor DisplayPort o HDMI*
- Red Ethernet con velocidades hasta 10/100/1000 Mbps

*Ambos puertos se pueden utilizar simultáneamente para transmitir video 4K. Requiere HDMI de alta velocidad y cables DisplayPort (vendidos por separado, vea Accesorios Opcionales para obtener más información).

Accesorios Opcionales

- Cables Patch Snagless Cat6 Gigabit Serie N201
- Cables Adaptadores de HDMI a DVI Serie P566
- Cables HDMI de Alta Velocidad Certificados Serie P569-XXX-CERT
- Cables DisplayPort Serie P580-XXX
- Cables para Dispositivo USB 3.0 A/B Serie U322

Vista General del Producto



- A** Conector Macho Thunderbolt 3 USB-C
- B** Puerto DisplayPort 1.2
- C** Puerto HDMI 2.0
- D** Puerto USB-A 3.1
- E** Puerto Gigabit Ethernet

Instalación

Notas:

- Para ver los cables sugeridos, consulte la sección de **Accesorios Opcionales**.
 - Cuando la unidad esté conectada al puerto Thunderbolt 3 en su computadora y a una red mediante cableado Cat5e / Cat6, se establecerá automáticamente una conexión de red. Si no se realiza la conexión, puede establecerse una manualmente accediendo a la página de configuración de red de la computadora. Por ejemplo, cuando use una Mac, vaya a la sección de red en preferencias del sistema, haga clic en el botón 'Ayúdame' para abrir al asistente de configuración de red, luego siga las instrucciones para establecer una conexión.
 - Ambos monitores HDMI y DisplayPort pueden conectarse simultáneamente para transmitir video 4K a dos pantallas a la vez.
1. Conecte el cable Thunderbolt 3 USB-C incorporado al puerto Thunderbolt 3 en su laptop, tableta u otro dispositivo.
 2. Utilice un cable HDMI para conectar un monitor o pantalla al puerto HDMI de la unidad.
 3. Utilice un cable DisplayPort para conectar un monitor o pantalla al puerto DisplayPort de la unidad.
 4. Conecte un periférico USB al puerto USB-A de la unidad.
 5. Para una conexión Ethernet, utilice cable Cat5e / Cat6 UTP para conectar al puerto RJ45 de la unidad.

Especificaciones

Conector de Entrada

Thunderbolt 3	USB C (Macho)
---------------	---------------

Conectores de Salida

USB-A	USB-A (Hembra)
DisplayPort	DisplayPort (Hembra)
HDMI	HDMI (Hembra)
Ethernet	RJ45 (Hembra)

Ambiental

Temperatura de Funcionamiento	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Humedad de Funcionamiento	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación

Garantía

Garantía Limitada de 3 años

Tripp Lite garantiza durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación de Tripp Lite bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía [RMA] de Tripp Lite o de un centro de servicio autorizado de Tripp Lite. Los productos deben devolverse a Tripp Lite o a un centro de servicio autorizado de Tripp Lite con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO.

Específicamente, Tripp Lite no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un nuevo equipo eléctrico y electrónico de Tripp Lite están obligados a:

- Envíe para reciclaje equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Devolver el equipo nuevo para reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609, EE. UU. • www.tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Station d'accueil de voyage Thunderbolt™ 3 avec ports hôtes HDMI, DisplayPort, USB-A et Gigabit Ethernet

Modèle : MTB3-DOCK-01

English 1 • Español 6 • Русский 16



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA www.triplite.com/support

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Prend en charge le mode alternatif USB DisplayPort pour connecter un moniteur HDMI
- Le port HDMI prend en charge des résolutions vidéo 4K UHD jusqu'à 4 096 x 2 160 @ 60 Hz et HDMI 2.0
- DisplayPort prend en charge des résolutions vidéo 4K UHD jusqu'à 4 096 x 2 160 @ 60 Hz et DP 1.2
- Le connecteur Thunderbolt 3 prend en charge des taux de transmission de données pouvant atteindre jusqu'à 40 Gbps
- Le port Ethernet prend en charge de véritables vitesses de réseau Gigabit
- Le port USB-A prend en charge des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbps.

Contenu de l'emballage

- MTB3-DOCK-01
- Manuel de l'utilisateur

Configuration requise


- Ordinateur avec port Thunderbolt 3 qui prend en charge le mode alternatif USB DisplayPort
- Moniteur DisplayPort ou HDMI*
- Réseau Ethernet avec des vitesses jusqu'à 10/100/1 000 Mbps

*Les deux ports peuvent être utilisés en même temps pour transmettre de la vidéo 4K. Nécessite des câbles HDMI et DisplayPort haute vitesse (vendus séparément, consulter Accessoires en option pour plus d'informations).

Accessoires en option

- Cordons de raccordement anticoupure Gigabit Cat6 de la série N201
- Câbles d'adaptateur de HDMI à DVI de la série P566
- Câbles HDMI haute vitesse certifiés de la série P569-XXX-CER
- Câbles DisplayPort de la série P580-XXX
- Câbles de l'appareil A/B USB 3.0 de la série U322

Aperçu du produit



- A** Connecteur mâle USB-C Thunderbolt 3
- B** Port DisplayPort 1.2
- C** Port HDMI 2.0
- D** Port USB-A 3.1
- E** Port Gigabit Ethernet

Installation

Remarques :

- Consulter la section **Accessoires en option** pour des suggestions concernant les câbles.
 - Lorsque l'appareil est raccordé au port Thunderbolt 3 d'un ordinateur et à un réseau via un câble Cat5e/6, un raccordement au réseau sera automatiquement établi. Si aucun raccordement n'a été établi, un raccordement peut être établi manuellement depuis la page des paramètres réseau de l'ordinateur. Par exemple, sur un Mac, se rendre à la section Network (réseau) qui se trouve dans System Preferences (préférences du système), cliquer sur le bouton « Assist Me » (obtenir de l'aide) pour ouvrir le Network Setup Assistant (assistant à la configuration du réseau), puis suivre les messages-guides pour établir une connexion.
 - Les moniteurs HDMI et DisplayPort peuvent être connectés en même temps pour transmettre une vidéo 4K à deux écrans en même temps.
1. Raccorder le câble intégré Thunderbolt 3 au port Thunderbolt 3 sur un ordinateur portable, une tablette ou un autre appareil.
 2. Utiliser un câble HDMI pour raccorder un moniteur ou un écran au port HDMI de l'appareil.
 3. Utiliser un câble DisplayPort pour raccorder un moniteur ou un écran au port DisplayPort de l'appareil.
 4. Raccorder un périphérique USB au port USB-A de l'appareil.
 5. Pour une connexion Ethernet, utiliser un câble Cat5e/6 UTP pour raccorder au port RJ45 de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Connecteur d'entrée

Thunderbolt 3	USB-C (mâle)
---------------	--------------

Connecteurs de sortie

USB-A	USB-A (femelle)
DisplayPort	DisplayPort (femelle)
HDMI	HDMI (femelle)
Ethernet	RJ45 (femelle)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0° à 40 °C (32° à 104 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR, sans condensation
Température d'entreposage	-20 à 85 °C (-4 à 185 °F)
Humidité d'entreposage	5 à 90 % HR, sans condensation

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Tripp Lite garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de Tripp Lite, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir réparation sous cette garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (« RMA ») auprès de Tripp Lite ou d'un centre de réparation autorisé par Tripp Lite. Les produits doivent être retournés à Tripp Lite ou à un centre de réparation autorisé par Tripp Lite en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, Tripp Lite N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, Tripp Lite NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

Plus précisément, Tripp Lite ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou de nuire de façon majeure à sa sécurité ou à son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA www.tripplite.com/support

Руководство пользователя

Дорожная док-станция Thunderbolt™ 3 с концентраторными портами HDMI, DisplayPort, USB-A и Gigabit Ethernet Модель: MTB3-DOCK-01

English 1 • Español 6 • Français 11

EAC



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2019 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Характеристики изделия

- Поддержка режима USB DisplayPort Alternate для подключения HDMI-монитора
- Порт HDMI поддерживает видеоразрешения стандартов 4K UHD до 4096 x 2160 при 60 Гц и HDMI 2.0
- Порт DisplayPort поддерживает видеоразрешения стандартов 4K UHD до 4096 x 2160 при 60 Гц и DP 1.2
- Разъем Thunderbolt 3 поддерживает скорости передачи данных до 40 Гбит/с
- Порт Ethernet поддерживает гигабитные сетевые скорости
- Порт USB-A поддерживает скорости передачи данных до 5 Гбит/с

Содержимое упаковки

- MTB3-DOCK-01
- Руководство пользователя

Системные требования


- Компьютер с портом Thunderbolt 3, поддерживающий режим USB DisplayPort Alternate
- Монитор DisplayPort или HDMI*
- Сеть Ethernet с поддержкой скоростей до 10/100/1000 Мбит/с

*Оба порта могут использоваться одновременно для передачи видеосигналов с разрешением 4K. Требуется использование высокоскоростных кабелей HDMI и DisplayPort (продаются отдельно; подробнее см. в разделе "Опциональные комплектующие").

Опциональные комплектующие

- Безразрывные соединительные кабели Cat6 Gigabit серии N201
- Кабели-переходники серии P566 с разъемами HDMI и DVI
- Сертифицированные высокоскоростные HDMI-кабели серии P569-XXX-CERT
- Кабели DisplayPort серии P580-XXX
- Кабели для подключения устройств с разъемами USB 3.0 A/B серии U322

Краткое описание изделия



- A** Штекерный разъем Thunderbolt 3 USB-C
- B** Порт DisplayPort 1.2
- C** Порт HDMI 2.0
- D** Порт USB-A 3.1
- E** Порт Gigabit Ethernet

Установка

Примечания:

- Рекомендуемые типы кабелей перечислены в разделе **Опциональные комплектующие**.
 - Если данное устройство подключено к порту Thunderbolt 3 компьютера и к сети через кабели Cat5e/6, то сетевое соединение устанавливается автоматически. При отсутствии соединения оно может быть установлено вручную со страницы сетевых настроек компьютера. Например, на устройстве Mac следует перейти в раздел Network ("Сеть") в меню System Preferences ("Параметры системы"), нажать на кнопку Assist Me ("Требуется помощь") для открытия окна утилиты Network Setup Assistant ("Помощник настройки сетевых параметров"), а затем следовать подсказкам для установления соединения.
 - Мониторы HDMI и DisplayPort могут подключаться одновременно для передачи видеосигналов с разрешением 4K на два дисплея.
1. Подключите вмонтированный кабель с разъемом Thunderbolt 3 USB-C к порту Thunderbolt 3 своего портативного компьютера, планшета или другого устройства.
 2. Подключите монитор или дисплей к HDMI-порту устройства при помощи HDMI-кабеля.
 3. Подключите монитор или дисплей к порту DisplayPort устройства при помощи кабеля DisplayPort.
 4. Подключите периферийное USB-устройство к порту USB-A.
 5. Для подключения к сети Ethernet используйте кабель Cat5e/6 UTP, подключаемый к порту RJ45 устройства.

Технические характеристики

Входной разъем

Thunderbolt 3	USB-C (штекерный)
---------------	-------------------

Выходные разъемы

USB-A	USB-A (гнездовой)
DisplayPort	DisplayPort (гнездовой)
HDMI	HDMI (гнездовой)
Ethernet	RJ45 (гнездовой)

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур	От 0 до 40°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 85%, без образования конденсата
Диапазон температур хранения	От -20° до 85°C
Диапазон влажности при хранении	Относительная влажность от 5 до 90%, без образования конденсата

Гарантия

Ограниченная гарантия сроком 3 года

Компания Tripp Lite гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет с момента первоначальной покупки. Обязательства компании Tripp Lite по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA — разрешение на возврат материалов) от компании Tripp Lite или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию Tripp Lite или ее авторизованный сервисный центр с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ Tripp Lite НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ Tripp Lite НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.

В частности, компания Tripp Lite не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один к одному" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отправку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Внешний вид реальных изделий может несколько отличаться от представленного на фотографиях и иллюстрациях.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support