

Owner's Manual

USB-C to 3.5 mm Audio Adapter with PD Charging

Model: U437-001-C

Español 9 • Français 17 • Русский 22

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR surge protector in our monthly drawing!

tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Copyright © 2020 Tripp Lite.

Product Features

- Stereo digital-to-analog converter (DAC) with 93dB signal-to-noise ratio (SNR) for audio output
- Supports digital high-resolution audio
- DAC supports 44.1/48/96/192 kHz/384K Sample Rate, 16/24/32-bit
- Analog-to-digital (ADC) input conversion supports 48 kHz sample rate, 16 bit
- Compatible with CTIA headphone jacks; not compatible with OMTP jacks
- Supports QC 2.0 and BC 1.2
- Supports PD charging up to 60W (20V 3A)
- Plug-and-play, no drivers needed

Installation


Notes:

- *This product is compatible with USB Type-C hosts that support USB digital audio. It cannot work on Type-C hosts that support only analog audio mode.*
- *When using Apple headsets that support volume adjustments, the volume can only be adjusted when used with other Apple products.*
- *This product does not support phone calls on Samsung S8, Note 9 or Blackberry Keynote.*
- *When connecting a Type-C mobile phone without the PD charging function, the audio port will become inoperable while charging is in use. The audio port will become operable again when charging port is not in use.*

Installation

- When used with Type-C mobile phones that do not support data role swap, the audio may stop as the power adapter is plugged in.

- 1** Connect the USB-C male connector to the host smartphone or laptop.
- 2** Connect headphones, speakers or a microphone to the 3.5 mm connector.
- 3** Connect the USB-C input connector to a USB-C power adapter, such as a PD charging adapter. The unit can charge the host device while the adapter is in use.



Specifications

Connectors	
Input	USB Type-C, Male
Output	Headphone/Speakers/ Microphone Connector, Female USB Type-C, Female
Channel	Dual-Channel 2.0
SNR	93dB
Sampling Frequency	384 kHz
Environmental	
Operating Temperature	32°F to 113 °F (0°C to 45°C)
Storage Temperature	14°F to 158°F (-10°C to 70°C)
Operating Humidity	10% to 85% RH (Non-Condensing)
Storage Humidity	5% to 90% RH (Non-Condensing)
Power Consumption	
Standby Power Consumption	<5V/32mA
Operating Power Consumption	<5V/49mA
Power Requirement	USB Bus Power or PD Power Adapter, up to 60W (20V 3A)
Certifications	FCC, CE
Supported Systems	Mac OS 8.6 or above, Linux, Chrome OS, Windows 10, Android
Warranty	1-Year Limited Warranty

Warranty and Product Registration

3-YEAR LIMITED WARRANTY

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty and Product Registration

PRODUCT REGISTRATION

Visit triplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

Warranty and Product Registration

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support

Manual del Propietario

Adaptador de Audio USB C a 3.5 mm con Carga PD

Model: U437-001-C

English 1 • Français 15 • Русский 22



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support

Copyright © 2020 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- Convertidor estéreo digital a analógico ([DAC] con relación de señal a ruido de 93db [SNR] para salida de audio
- Soporta audio digital de alta resolución
- El DAC Soporta Tasa de Muestreo de 44.1 / 48 / 96 / 192 kHz/384K, 16 / 24 / 32 bits
- La conversión de entrada analógica a digital [ADC] soporta una tasa de muestreo de 48 kHz, 16 bits
- Compatible con enchufes para audífonos CTIA; no compatible con enchufes OMTP
- Soporta QC 2.0 y BC 1.2
- Soporta carga PD 3.0 de hasta 60W (20V 3A)
- Conectar y Usar—No requiere de software ni controladores

Instalación


Notas:

- *Este producto es compatible con anfitriones USB Tipo C que soporten audio USB digital. No puede trabajar en anfitriones Tipo C que soporten solamente modo de audio analógico.*
- *Al usar audífonos Apple que admitan ajustes de volumen, el volumen solo puede ajustarse cuando se usa con otros productos Apple.*
- *Este producto no admite llamadas telefónicas en Samsung S8, Note 9 o BlackBerry Keynote.*

Instalación

- Al conectar un teléfono móvil Tipo C sin la función de carga PD, el puerto de audio se volverá inoperable mientras la carga esté en uso. El puerto de audio volverá a funcionar cuando el puerto de carga ya no esté en uso.
- Cuando se usa con teléfonos móviles Tipo C que no soporten intercambio de funciones de datos, el audio puede detenerse mientras el adaptador de corriente esté conectado.

- 1** Conecte el conector USB C macho al smartphone o laptop anfitrión.
- 2** Conecte los audífonos, bocinas o un micrófono al conector de 3.5 mm.
- 3** Conecte el conector de entrada USB C a un adaptador de corriente USB C, como un adaptador de carga PD. La unidad puede cargar el dispositivo anfitrión mientras el adaptador está en uso.



Especificaciones

Conectores	
Input	USB Type-C, Male
Salida	Conector para Audífonos / Bocinas / Micrófono, Hembra USB Type-C, Hembra
Canal	2.0 de Doble Canal
SNR	93dB
Frecuencia de Muestreo	384 kHz
Ambiental	
Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Humedad de Funcionamiento	De 10% a 85% de HR (Sin Condensación)
Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR (Sin Condensación)
Consumo de Potencia	
Consumo de Potencia en Espera	<5V/32mA
Consumo de Potencia en Operación	<5V/49mA
Requerimientos de Energía	Alimentación por Bus USB o Adaptador de Corriente PD, hasta 60W (20V 3A)
Certificaciones	FCC, CE
Sistemas Soportados	Mac OS 8.6 o superior, Linux, Chrome OS, Windows 10, Android
Garantía	Garantía Limitada por 1 Año

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

TRIPP LITE garantiza por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación de TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía [RMA] de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser devueltos a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben incluir una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que se dañen como resultado de accidentes, negligencia o uso indebido, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE SURJAN COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos [WEEE] y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar para reciclaje equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Envíe el equipo nuevo para reciclaje una vez que finalmente sea un desecho

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Adaptateur audio de USB-C à 3,5 mm avec chargement de la distribution de puissance (PD)

Model: U437-001-C

English 1 • Español 9 • Русский 22



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support

Droits d'auteur © 2020 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Convertisseur stéréo de numérique à analogique (DAC) avec rapport signal à bruit (SNR) de 93 dB pour la sortie audio
- Prend en charge l'audio numérique haute résolution
- Le convertisseur de numérique à analogique (DAC) prend en charge des taux d'échantillonnage de 44,1/48/96/192 kHz/384K. 16/24/32 bits
- La conversion d'entrée d'analogique à numérique prend en charge un taux d'échantillonnage de 48 kHz, 16 bits.
- Compatible avec les prises pour casque d'écoute CTIA; non compatible avec les prises OMTP
- Prend en charge QC 2.0 et BC 1.2
- Prend en charge le chargement de la distribution de puissance (PD) jusqu'à 60 W (20 V 3 A)
- Prêt à l'emploi; aucun lecteur requis

Installation


Remarques :

- *Ce produit est compatible avec les hôtes USB Type-C qui prennent en charge l'audio numérique USB. Il ne fonctionne pas sur les hôtes Type-C qui prennent uniquement en charge le mode audio analogique.*
- *Lorsqu'un casque d'écoute Apple qui prend en charge le réglage du volume est utilisé, le volume peut être uniquement réglé lorsqu'utilisé avec d'autres produits Apple.*
- *Ce produit ne prend pas en charge des appels téléphoniques sur Samsung S8, Note 9 ou Blackberry Keynote.*

Installation

- *Au moment de connecter un téléphone mobile de Type-C sans la fonction de chargement de la distribution de puissance (PD), le port audio deviendra inopérable pendant qu'un chargement est en cours. Le port audio deviendra de nouveau opérable lorsque le port de chargement ne sera pas en cours d'utilisation.*
- *Lorsqu'utilisé avec des téléphones mobiles de Type-C qui ne prennent pas en charge le Role Swap des données, l'audio peut cesser lorsque l'adaptateur d'alimentation est branché.*

- 1** Raccorder le connecteur mâle USB-C au téléphone intelligent ou à l'ordinateur portable hôte.
- 2** Connecter un casque d'écoute, des haut-parleurs ou un microphone au connecteur de 3,5 mm.
- 3** Connecter le connecteur d'entrée USB-C à un adaptateur d'alimentation USB-C, comme un adaptateur de chargement de la distribution de puissance (PD). L'appareil peut charger le dispositif hôte pendant que l'adaptateur est en cours d'utilisation.



Caractéristiques techniques

Connecteurs	
Entrée	USB Type-C, mâle
Sortie	Connecteur pour casque d'écoute/haut-parleurs/microphone, femelle; USB Type-C, femelle
Canal	Canal double 2.0
SNR	93 dB
Fréquence d'échantillonnage	384 kHz
Écologique	
Température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Température d'entreposage	-10 à 70 °C (14 à 158 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR (sans condensation)
Humidité d'entreposage	5 à 90 % HR (sans condensation)
Consommation d'énergie	
Consommation d'énergie en attente	<5 V/32 mA
Consommation d'énergie pendant le fonctionnement	<5 V/49 mA
Besoins en matière d'alimentation	Alimentation par bus USB ou adaptateur d'alimentation PD, jusqu'à 60 W (20 V 3 A)

Caractéristiques techniques

Certifications	FCC, CE
Systèmes pris en charge	Mac OS 8.6 ou versions plus récentes, Linux, Chrome OS, Windows 10, Android
Garantie	Garantie limitée de 1 an

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Garantie

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- D'envoyer le vieil équipement au recyclage en autant qu'il remplace un équipement équivalent (cela varie selon les pays)

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien des fonctions vitales ou affecter de façon majeure sa sécurité ou son efficacité.

Garantie

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support

Руководство пользователя

Аудиопереходник USB-C / 3,5 мм с зарядкой по технологии PD

Модель: U437-001-C

English 1 • Español 9 • Français 15



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2020 Tripp Lite.
Перепечатка запрещается.

Характеристики продукта

- Стерео-ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) с соотношением сигнал-шум 93 дБ для аудиовыхода
- Поддержка цифрового аудио высокого разрешения
- ЦАП поддерживает частоты дискретизации 44,1/48/96/192 кГц/384К при разрядности 16/24/32 бит
- Входной аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) поддерживает частоту дискретизации 48 кГц при разрядности 16 бит
- Совместим с разъемами STIA-гарнитур; несовместим с OMTF-разъемами
- Поддержка QC 2.0 и VC 1.2
- Поддержка зарядки по технологии PD мощностью до 60 Вт (20 В / 3 А)
- Подключение по технологии Plug-and-play без необходимости использования драйверов

Установка

Примечания:

- Данное изделие совместимо с хост-устройствами, оснащенными разъемом USB Type-C и поддерживающими передачу цифрового аудио через USB-интерфейс. В то же время оно не может функционировать с хост-устройствами, имеющими интерфейс Type-C, но поддерживающими только аналоговый аудиорежим.
- При использовании гарнитур марки Apple с регулировкой громкости такая регулировка возможна только при условии их использования с другими изделиями марки Apple.
- Данное изделие не поддерживает телефонную связь на устройствах Samsung S8, Note 9 и Blackberry Keynote.
- При подключении к мобильному телефону с разъемом Type-C, не поддерживающему функцию зарядки по технологии PD, аудиопорт прекращает функционирование на время зарядки. По окончании использования зарядного порта аудиопорт возобновляет свою работу.
- При использовании с мобильными телефонами, имеющими разъем Type-C без поддержки функции одновременной передачи данных, возможно прерывание передачи аудиосигнала при подключении устройства к блоку питания.

Установка

- 1** Вставьте штекерный разъем USB-C в смартфон или портативный компьютер.
- 2** Подключите гарнитуру, акустику или микрофон к разъему 3,5 мм.
- 3** Соедините входной разъем USB-C с аналогичным разъемом блока питания, в качестве которого может использоваться зарядное устройство с поддержкой технологии PD. Данное устройство может производить зарядку хост-устройства при одновременном использовании переходника.



Технические характеристики

Разъемы	
Вход	USB Type-C (штекерный)
Выход	Разъем для подключения гарнитуры/ акустики/микрофона (гнездовой) USB Type-C (гнездовой)
Канал	Dual-Channel 2.0
Соотношение сигнал-шум	93 дБ
Частота дискретизации	384 кГц
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	От 0 до 45°C
Диапазон температур хранения	От -10 до 70°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 85% (без образования конденсата)
Диапазон влажности при хранении	Относительная влажность от 5 до 90%, (без образования конденсата)
Потребляемая мощность	
Потребляемая мощность в режиме	< 5 В / 32 мА
Потребляемая мощность рабочем режиме	< 5 В / 49 мА
Требования к электропитанию	Блок питания по USB-шине или технологии PD мощностью до 60 Вт (20 В / 3 А)
Сведения о сертификации	FCC, CE
Поддерживаемые операционные системы	Mac OS 8.6 или более поздние версии, Linux, Chrome OS, Windows 10, Android
Гарантийные обязательства	Ограниченная гарантия сроком 1 год

Гарантийные обязательства

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 3 ГОДА

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA — разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

Гарантия и регистрация изделия

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один к одному" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отpravку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Внешний вид реальных изделий может несколько отличаться от представленного на фотографиях и иллюстрациях.

TRIPP·LITE



Процедуры высшего качества

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
triplite.com/support