



Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo: B072-016-1-IP

KVM Switches- 16-Port NetCommander 1U Rackmount Cat5 KVM Switch w/IP

Sumario

- Acceda y controle varias computadoras desde una sola consola (local o remota)
- Expandible: controla hasta 256 servidores desde una sola estación
- Los 16 puertos RJ45 utilizan económicos cables patch Cat5
- 3 formas de conmutar



Descripción

El multiplexor KVM sobre IP NetCommander rackmount 1U de 16 puertos Cat5 de Tripp Lite es la próxima generación de nuestros multiplexores KVM costo-eficientes, llenos de funciones. Su impecable diseño compacto de 1U tiene puertos de conexión RJ45 que u

Requisitos del Sistema

- Computadoras: El módulo de interfaz para servidor modelo [B078-001-PS2](#) o [B078-001-USB](#) de Tripp Lite debe usarse para conectar una computadora a los puertos RJ45 del KVM

Empaque Incluye

- Multiplexor KVM sobre IP rackmount 1U NetCommander Cat5 de 16 puertos
- Juego de soportes para rackmount
- Cable de alimentación de 6 pies (1,8 m)
- Cable serial de 6 pies (1,8 m)

Características

- Multiplexor KVM de 16 puertos, Cat5 para un usuario con funcionalidad IP integrada
- Poderoso control de hasta 256 computadoras desde una consola KVM local o remota
- Alcanza el nivel de control BIOS de cualquier servidor, sin importar

Especificaciones

OVERVIEW	
N.º de usuarios	1
Consola	0
Control	OSD, teclas rápidas o barra de herramientas de la consola remota.
CPU máx.	256
PC/Servidor	USB, PS/2
Multiplexor KVM Cat5	Yes

Acceso remoto IP	YES, BUILT IN
FÍSICAS	
Color	Black
Estilo	1U Rackmount
Monitor LCD (in.-cm)	Not Applicable
CONNECTIONS	
Puertos	16
FUNCIONES ESPECIALES	
BTU	68

Productos Relacionados

Productos Requeridos

Tipo de Producto	Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
KVM Switches & Accessories	B078-101-USB	Accesorios para multiplexor KVM - Módulo de interfaz de servidor USB NetCommander?.	1
KVM Switches & Accessories	B078-101-PS2	Accesorios para multiplexor KVM - Módulo de interfaz de servidor PS/2 NetCommander?.	1

Productos Opcionales

Tipo de Producto	Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
Extended Warranties	WEXT3-B072016IP	Garantía extendida de 3 años - Para el multiplexor KVM B072-016-1-IP únicamente.	-
Extended Warranties	WEXT5-B072016IP	Garantía extendida de 5 años - Para el multiplexor KVM B072-016-1-IP únicamente.	-
KVM Switches & Accessories	B021-000-17	Consola para montar en rack - Consola 1U para montar en rack con LCD de 17 pulgadas.	-
KVM Switches & Accessories	B021-000-19	Consola para montar en rack - Consola para montar en rack 1U con LCD de 19 pulgadas.	-
PS/2 Server Interface Units	N105-007-GY	Cable de empalme moldeado y blindado Cat5e de 350 MHz gris de 7 pies (2 m).	-
PS/2 Server Interface Units	N105-010-GY	Cable de empalme moldeado y blindado Cat5e de 350 MHz gris de 10 pies (3 m).	-
PS/2 Server Interface Units	N105-025-GY	Cable de empalme moldeado y blindado Cat5e de 350 MHz gris de 25 pies (7,5 m).	-
PS/2 Server Interface Units	N105-050-GY	Cable de empalme moldeado y blindado Cat5e de 350 MHz gris de 50 pies (15 m).	-

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/es/products/model.cfm?txtModelID=3851.