Juego de cables para PS/2 (3 en 1) para el KVM B007-008, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **P753-006**

Destacado

- Conecta una computadora PS/2 a un KVM B007-008
- Los contactos de cobre bañados en oro ofrecen una conductividad superior.
- Blindaje doble (laminado y trenzado) para máxima protección EMI/RFI.

Requisitos del Sistema

- Una computadora PS/2.
- Un multiplexor KVM PS/2 (modelo N.º B007-008).

El Paquete Incluye

- Kit de cables 3 en 1 súper flex PS/2 de 6 pies (1,8 m) para el multiplexor KVM B007-008.

Características

- Conecta una computadora PS/2 a un KVM B007-008
- El extremo que va al KVM consta de un juego de cables conformado por un cable hembra HD15, un cable para mouse para PS/2 (MiniDIN6) y un cable para teclado para PS/2 (MiniDIN6)
- El extremo que va a la computadora del juego de cables consta de un cable macho HD15, un cable para mouse para PS/2 (MiniDIN6) y un cable para teclado para PS/2 (MiniDIN6)
- El diseño innovador de bajo perfil permite que el cable sea increíblemente flexible y fácil de controlar
- Los contactos de cobre bañados en oro ofrecen una conductividad superior.
- Blindaje doble (laminado y trenzado) para máxima protección EMI/RFI.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332119391
Tipo de Accesorio	Juego de Cables
Tecnología	PS/2; VGA / SVGA
Clase de Accesorios	Accesorios para KVM
CONEXIONES	
KVM Lado 1	HD15 (hembra)
KVM Lado 2	(x2) MiniDIN6 (macho)
Computadora Lado 1	HD15 (macho)
Computadora Lado 2	(x2) MiniDIN6 (macho)

FÍSICAS	
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	7.00 x 9.00 x 0.50
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 22.86 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.50
Peso de Envío (kg)	0.23
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.