

juego de cables PS/2 (3 en 1) para KVM NetDirector serie B020 y serie B022, 1.83 m (6 pies).

NÚMERO DE MODELO: P774-006



Características

- Conecta una computadora PS/2 a los multiplexores KVM NetDirector (series B020 y B022) de Tripp Lite.
- El lado del multiplexor KVM del kit de cables consiste en un cable HD15 macho.
- El lado de la computadora del kit de cables consiste en un cable HD15 macho, un cable de mouse PS/2 (MiniDIN6) macho y un cable de teclado PS/2 (MiniDIN6) macho.
- Proporciona un desempeño y administración de cables superiores.
- Extremos moldeados con sobremoldeado texturado que permite un fácil agarre.
- El cable de perfil bajo es súper flexible y fácil de controlar.
- Cable moldeado de calidad superior con liberación de la tensión integral y blindaje doble (laminado y trenzado) proporciona máxima protección EMI/RFI.
- Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Destacado

- Conecta un computadora PS/2 a los multiplexores KVM NetDirector (series B020 y B022) de Tripp Lite.
- Facilita mucho más el manejo y la organización de los cables.
- El lado del multiplexor KVM del kit de cables consiste en un cable HD15 macho.
- El lado de la computadora del kit de cables consiste en un cable HD15 macho, un cable de mouse PS/2 (MiniDIN6) macho y un cable de teclado PS/2 (MiniDIN6) macho.
- Conectores moldeados codificados por color.

Requisitos del Sistema

- Una computadora con PS/2 o un adaptador (modelo # B015-000) para una computadora sin PS/2.
- Un KVM Serie B020 o B022.

El Paquete Incluye

- Kit de cables PS/2 de 6 pies (1,8 m) para multiplexores KVM NetDirector (series B020 y B022) de Tripp Lite.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332118776
Tipo de Accesorio	Juego de Cables
Tecnología	PS/2; VGA / SVGA
Clase de Accesorios	Accesorios para KVM
FÍSICAS	
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83



Powering Business Worldwide



Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.40
Peso de Envío (kg)	0.18
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.