juego de cables USB para KVM B006-VU4-R, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **P758-006**

Destacado

- Necesario para conectar una computadora al multiplexor KVM B006-VU4-R
- El lado del multiplexor KVM del kit consiste en un cable USB tipo B macho y un cable (HD15) hembra para monitor SVGA
- El lado de la computadora del kit consiste en un cable USB tipo A macho y un cable (HD15) macho para monitor SVGA

Requisitos del Sistema

- Una computadora USB
- Un multiplexor KVM USB (Nº. de modelo B006-VU4-R).

El Paquete Incluye

- Kit de cables USB de 6 pies (1,8 m) para multiplexores KVM B006-VU4-R

Características

- Necesario para conectar una computadora USB a un multiplexor KVM B006-VU4-R
- El lado del multiplexor KVM del kit de cables consiste en un cable USB tipo B macho y un cable (HD15) hembra para monitor SVGA
- El lado de la computadora del kit de cables consiste en un cable USB tipo A macho y un cable (HD15) macho para monitor SVGA
- Extremos moldeados con sobremoldeado texturado que permite un fácil agarre
- Soporta cualquier monitor VGA/SVGA
- Construido de minicoaxial (RGB) y alambre de pares para video
- Cable moldeado de calidad superior con liberación de la tensión integral y blindaje doble (laminado y trenzado) proporciona máxima protección EMI/RFI
- Cable de alta resolución
- Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332014986
Tipo de Accesorio	Juego de Cables
Tecnología	VGA / SVGA
Clase de Accesorios	Accesorios para KVM
CONEXIONES	
KVM Lado 1	HD15 (hembra)
KVM Lado 2	USB B (macho)

Computadora Lado 1	HD15 (macho)
Computadora Lado 2	USB A (macho)
FÍSICAS	
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	7.00 x 9.00 x 0.50
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	17.78 x 22.86 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.50
Peso de Envío (kg)	0.23
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.