

Installation Guide


Butt-Splice Kit

Model: SRLBUTTSPLICE


The SRLBUTTSPLICE kit connects two sections of runway end-to-end.
Fits solid and tubular steel 1-1/2 x 3/8" (38.1 x 9.53 mm).

Español 2 • Français 3 • Русский 4

Parts List



Splice Plate (x4)



M10 Bolt (x2)




M10 Split Lock Washer (x2)




M10 Hex Nut (x2)

Assembly

1



2



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. All rights reserved.

Guía de Instalación


Juego de Empalme de Compresión

Modelo: SRLBUTTSPLICE


El juego de SRLBUTTSPLICE conecta dos secciones de canaletas de cables extremo con extremo.
Accesorios de acero sólido y tubular de 38.1 mm x 9.53 mm [1 1/2" x 3/8"].

English 1 • Français 3 • Русский 4

Lista de Partes



Placa de Empalme (x4)



Tornillo M10 (x2)




M10 Arandela de Presión (x2)




Tuerca Hexagonal M10 (x2)

Ensamble

1



2



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Guide d'installation


Trousse de manchon prolongateur bout à bout

Modèle : SRLBUTTSPLICE


La trousse SRLBUTTSPLICE permet de connecter deux sections de course bout à bout.
Compatible avec l'acier massif et les tuyaux d'acier de 38,1 x 9,53 mm (1-1/2 x 3/8 po).

English 1 • Español 2 • Русский 4

Liste des pièces



Éclisse (x4)



Boulon M10 (x2)




Rondelle d'arrêt fendue M10 (x2)




Écrou hexagonal M10 (x2)

Assemblage

1



2



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.triplite.com/support

Droits d'auteur © 2018 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Руководство по установке

Комплект оснастки для стыкового соединения


Модель: SRLBUTTSPLICE

Комплект оснастки SRLBUTTSPLICE обеспечивает соединение двух секций кабельного трапа встык.


Подходит для кабельных трапов из сплошной и трубчатой стали размером 38,1 x 9,53 мм.

English 1 • Español 2 • Français 3

Комплектация



Стыковая пластина (4 шт.)



Болт M10 (2 шт.)




Гроверная шайба M10 (2 шт.)




Шестигранная гайка M10 (2 шт.)

Порядок сборки

1



2



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2018 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.