


Installation Guide

Adapter Riser Panels for Aisle Containment System

Models: SRCTMTR600SH, SRCTMTR600TL,
SRCTMTR750SH, SRCTMTR750TL



Español 5 • Français 9 • Русский 13



Recommended Installation Order:

1. SRCTMTFRM Frame Kit
2. SRCTMTTLBM Beam Kit
3. SRCTMTSDD Sliding Double-Door Kit
4. SRCTMTCVR600, SRCTMTCVR750 Static Roof Panel Kit
5. **SRCTMTR600SH, SRCTMTR600TL, SRCTMTR750SH, SRCTMTR750TL Adapter Riser Panels**




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.

Important Safety Instructions

- This product should only be installed by someone of good mechanical ability, with basic building experience and a full understanding of the instructions in this guide.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- This product is intended for indoor use only. Install in a controlled indoor environment. Do not install outdoors or in harsh environments.

Parts List



OR

OR

OR

Riser Panel
(x2)



M6 x 16
Screw
(x2)



M6
Hex Nut
(x2)



M6 x 12
Self-Tapping
Screw
(x4)





M6
Washer
(x6)

Installation


- 1** Before proceeding with installation, make sure the SRCTMTFRM Frame Kit, SRCTMTTLBM Beam Kit and SRCTMTSDD Sliding Double-Door Kit have been properly assembled.

Refer to the products' Installation Guides for more information.

- 2** With the included hardware, attach the adapter riser panel to the underside of the containment frame's upper support beams.




Inside View



Installation

- 3 Use the magnetic filler panel included with the SRCTMTCVR600 or SRCTMTCVR750 Static Roof Panel Kit (sold separately) to fill the open space between the rack cabinet and the adapter riser panel.

Refer to the SRCTMTCVR600/SRCTMTCVR750 Installation Guide for more information.




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Guía de Instalación

Paneles Elevadores de Adaptador para Sistema de Contención para Pasillo

Modelos: SRCTMTR600SH, SRCTMTR600TL,
SRCTMTR750SH, SRCTMTR750TL



English 1 • Français 9 • Русский 13



Orden Recomendado de Instalación:

1. Juego de Bastidor SRCTMTFRM
2. Juego de Viga SRCTMTTLBM
3. Juego de Puerta Deslizante Doble SRCTMTSDD
4. Juego de Panel Estático de Techo SRCTMTCVR600, SRCTMTCVR750
5. Paneles Elevadores con Adaptador SRCTMTR600SH, SRCTMTR600TL, SRCTMTR750SH, SRCTMTR750TL




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Instrucciones de Seguridad Importantes

- Este producto debe ser instalado únicamente por una persona con habilidades mecánicas adecuadas, experiencia básica de construcción y que haya comprendido a cabalidad las instrucciones en esta guía.
- Utilice siempre un ayudante o equipo de elevación mecánico para levantar y colocar el equipo con seguridad.
- Este producto está diseñado para usarse solo en interiores. Instale en un ambiente interior controlado. No lo instale en ambientes exteriores o exigentes.

Lista de Partes



Panel Elevador
(x2)



Tornillo
M6 x 16
(x2)



Tuerca
Hexagonal M6
(x2)



Tornillo
Autorroscante
M6 x 12
(x4)





Arandela
M6
(x4)

Instalación


- 1** Antes de continuar con la instalación, asegúrese de que el juego de bastidor SRCTMTFRM, el juego de viga SRCTMTTLBM y el juego de puerta deslizante doble SRCTMTSDD se han ensamblado correctamente.

Para más información, refiérase a las Guías de Instalación del producto.

- 2** Con los accesorios incluidos, acople el panel de elevación del adaptador a la parte inferior de las vigas de soporte superior del bastidor de contención.



Vista Interna




Se pueden atornillar entre sí múltiples paneles de elevación.

Instalación

- 3** Utilice el panel de relleno magnético incluido con el juego de panel de techo estático SRCTMTCVR600 o SRCTMTCVR750 (se vende por separado) para llenar el espacio abierto entre el gabinete de rack y el panel elevador del adaptador.

Para más información, refiérase a la Guía de Instalación SRCTMTCVR600/SRCTMTCVR750.




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • tripplite.com/support

Guide d'installation

Panneaux de base pour adaptateur pour système d'enceinte pour allée

Modèles : SRCTMTR600SH, SRCTMTR600TL,
SRCTMTR750SH, SRCTMTR750TL



English 1 • Español 5 • Русский 13



Ordre d'installation recommandé :

1. Ensemble de cadre SRCTMTFRM
2. Ensemble de montant SRCTMTTLBM
3. Ensemble de porte double coulissante SRCTMTSDD
4. Ensemble de panneau de toit statique SRCTMTCVR600, SRCTMTCVR750
5. **Panneaux de base pour adaptateurs SRCTMTR600SH, SRCTMTR600TL, SRCTMTR750SH, SRCTMTR750TL**




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité importantes

- Ce produit ne devrait être installé que par une personne ayant de bonnes aptitudes en mécanique et une expérience de base en construction de même qu'une pleine connaissance des instructions du présent manuel.
- Toujours faire appel à un assistant ou utiliser de l'équipement de levage mécanique pour soulever et mettre en place l'équipement.
- Ce produit est prévu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. Installer dans un environnement intérieur contrôlé. Ne pas installer à l'extérieur ou dans des environnements difficiles.

Liste des pièces



Panneau de base
(x2)



Vis M6 x 16
(x2)



Écrou hexagonal
M6
(x2)



Vis autotaraudeuse
M6 x 12
(x4)





Rondelle
M6
(x6)

Installation


- 1** Avant de procéder à l'installation, s'assurer que l'ensemble de cadre SRCTMTFRM, l'ensemble de montant SRCTMTTLBM et l'ensemble de porte double coulissante SRCTMTSDD ont été correctement assemblés.

Consulter les guides d'installation des produits pour plus d'informations.

- 2** Avec la quincaillerie incluse, fixer le panneau de base pour adaptateur en dessous des montants de support du cadre de l'enceinte.




Vue intérieure



Installation

- 3** Utiliser le panneau de remplissage magnétique inclus avec l'ensemble de panneau de toit statique SRCTMTCVR600 ou SRCTMTCVR750 (vendu séparément) pour combler l'espace ouvert entre l'armoire en bâti et le panneau de base pour adaptateur.

Consulter le guide d'installation pour SRCTMTCVR600/SRCTMTCVR750 pour plus d'informations.




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Руководство по установке

Переходные вертикальные панели для системы защиты проходов

Модели: SRCTMTR600SH, SRCTMTR600TL,
SRCTMTR750SH, SRCTMTR750TL



English 1 • Español 5 • Français 9



Рекомендуемый порядок установки:

1. Корпус в комплекте SRCTMTFRM
2. Балка в комплекте SRCTMTTLBM
3. Раздвижная двустворчатая дверца в комплекте SRCTMTSDD
4. Неподвижная верхняя панель в комплекте SRCTMTCVR600, SRCTMTCVR750
5. **Переходные вертикальные панели SRCTMTR600SH, SRCTMTR600TL, SRCTMTR750SH, SRCTMTR750TL**

TRIPP•LITE



EAC


1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2019 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Важные указания по технике безопасности

- Установка данного изделия должна производиться только специалистом с достаточной технической квалификацией и базовыми навыками строительства, в полной мере понимающим смысл информации, изложенной в настоящем руководстве.
- Для безопасного подъема и надлежащего размещения оборудования обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь грузоподъемным оборудованием.
- Данное изделие предназначено для использования только в закрытых помещениях. Устанавливать в закрытом помещении с контролируемыми параметрами окружающей среды. Не устанавливать на открытом воздухе или в неблагоприятных условиях.

Комплектация



Вертикальная панель
(2 шт.)



Винт
М6 x 16
(2 шт.)



Шестигранная гайка
М6
(2 шт.)



Саморез
М6 x 12
(4 шт.)





Шайба
М6
(6 шт.)

Установка


- 1** Перед началом установки необходимо убедиться в правильности сборки корпуса SRCTMTFRM, балки SRCTMTTLBM и раздвижной двустворчатой двери SRCTMTSDD, поставляемых в комплекте.

Более подробная информация представлена в руководствах по установке соответствующих изделий.

- 2** С помощью оснастки, поставляемой в комплекте, прикрепите переходную вертикальную панель к нижней поверхности верхних опорных балок защитного корпуса.




Вид изнутри



Установка

- 3** Для заполнения свободного пространства между корпусом шкафа и переходной вертикальной панелью следует использовать магнитную заглушку, входящую в комплект неподвижной верхней панели SRCTMTCVR600 или SRCTMTCVR750 (продается отдельно).

Более подробная информация представлена в руководстве по установке неподвижной верхней панели SRCTMTCVR600/SRCTMTCVR750.



TRIPP·LITE

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

95
ГОДОВ
ЛЕТ
Продукция высшего
качества.