

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES****CONSERVER CES DIRECTIVES**

**ATTENTION!** NE PAS brancher sur une prise non mise à la terre. NE PAS utiliser de cordons prolongateurs ou d'adaptateurs à deux fils. Cet éliminateur de surtension est conçu pour être utilisé seulement à l'intérieur. Installer cet éliminateur de surtension loin d'appareils de chauffage comme des radiateurs ou des registres de chaleur. Ne pas installer en présence d'humidité excessive. Ne pas y brancher de cordons prolongateurs. Ne jamais faire l'installation de câblage électrique, téléphonique, réseau ou coaxial pendant un orage. Ne jamais percer une quelconque partie du boîtier ni ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur.

**Installation**

**Placer votre parasurtenseur :** Dans le cas des ordinateurs de bureau, placer votre moniteur sur le parasurtenseur (conçu pour supporter tous les moniteurs standard). Dans le cas des bloc-notes, placer l'ordinateur sur le parasurtenseur.

**Connecter parasurtenseur au courant de secteur :** Le cordon du parasurtenseur doit être uniquement connecté à une prise murale standard trois fils, mise à la terre, 120 v CA, 60 Hz.

**Activer les commutateurs de votre parasurtenseur :** L'interrupteur principal (" MASTER ") commande en même temps l'alimentation de toutes les prises (à l'exception de la prise identifiée comme étant sans interrupteur (" UNSWITCHED ") ou toujours branché (" ALWAYS ON "). Les autres interrupteurs commandent l'alimentation à leurs propres prises sur le panneau arrière. L'interrupteur principal (" MASTER ") doit être ouvert pour que les interrupteurs individuels fonctionnent. La prise de l'ordinateur, identifiée pour l'ordinateur (" COMPUTER ") ne dispose pas d'un interrupteur individuel sur le panneau avant; elle est commandée par l'interrupteur principal (" MASTER "). Les témoins lumineux des interrupteurs s'allument quand les interrupteurs correspondant sont ouverts.

La prise sans interrupteur, identifiée " UNSWITCHED " ou " ALWAYS ON " n'est commandée par aucun interrupteur du panneau avant, ni même par l'interrupteur principal. Elle fournit l'alimentation (si elle est disponible à la prise murale) pour l'équipement qui doit toujours rester en marche, y compris les télécopieurs et les horloges. Les prises sont identifiées selon votre convenance. Par exemple, il n'est pas nécessaire de connecter une imprimante à une prise identifiée " PRINTER ".

Tout type d'équipement (s'il ne dépasse pas 15 ampères) peut être branché dans n'importe quelle prise.

Les modèles MT 6PLUS comprennent une caractéristique d'élimination de l'électricité statique. Avant de commencer à travailler avec votre ordinateur, toucher la plaque de métal brillante à l'avant des modèles MT 6PLUS.

**Vérifier les témoins lumineux de diagnostic de votre parasurtenseur :** Les DEL de diagnostic LED indiquent les diverses conditions de fonctionnement quand le parasurtenseur est branché dans une prise alimentée de 120 v CA et que l'interrupteur principal est ouvert.

**DEL " PROTECTED " ou " SURGE PROTECTED" (Protégé contre les surtensions) :** Indique que les éléments de parasurtension sont intacts et offrent une protection complète contre les brusques variations et les surtensions. Si cette DEL ne s'allume pas, certains composants de la parasurtension ne fonctionnent pas et il faut remplacer l'appareil. Appeler l'assistance à la clientèle de Tripp Lite au (773) 869-1234

**DEL " WIRING STATUS " [État du câblage] ou DEL " LINE OK " [Ligne bonne] :** Indique que le courant 120 v CA est présent et qu'il n'y a pas d'erreur de câblage.

**DEL " LOW VOLTAGE " [Tension faible] (sur certains modèles) :** Indique que la tension de secteur entrante est inférieure aux niveaux acceptables. L'équipement connecté peut encore fonctionner mais il peut en résulter une diminution de la performance.

Le parasurtenseur peut indiquer des conditions de tension faible (creux de tension) mais ne peut pas les corriger. Si vous subissez des conditions chroniques de tension faible, envisager d'acheter un conditionneur de ligne ou un onduleur (en vente dans diverses configurations chez Tripp Lite).

**" LINE FAULT " [Ligne défaillante] ou " FAULT " [Défaillance] (sur certains modèles) :** Indique qu'il existe une erreur de câblage dans votre prise murale (phases inversées, prise de terre manquante, etc.). Cette Del s'allumera si une prise murale est mal connectée.

Demander à un électricien qualifié de réparer cette prise immédiatement. Cette DEL identifiera la plupart des erreurs courantes de câblage (mais pas nécessairement toutes les erreurs possibles).

## Installation (suite)

**Connecter l'équipement CA à votre parasurtenseur:** Connecter les cordons d'alimentation CA de votre équipement, y compris les appareils à deux fils. Ne pas brancher de cordons prolongateurs. NE PAS SURCHARGER le parasurtenseur. Chaque prise peut supporter jusqu'à 15 ampères, mais la charge totale pour toutes les prises ne doit pas dépasser 15 ampères. Si le disjoncteur saute, les prises cesseront de fournir du courant. Enlever la surcharge et réenclencher le disjoncteur.

**Connecter parasurtenseur au courant de secteur :** Connecter le cordon téléphonique directement de la prise murale à la prise téléphonique du parasurtenseur identifiée " IN " (entrée). Connecter le cordon téléphonique (fourni) de l'appareil à protéger directement à la prise téléphonique identifiée " OUT " [Sortie]. Le parasurtenseur doit toujours être le premier appareil connecté en ligne depuis la prise murale de téléphone. Il faut brancher le parasurtenseur dans une prise à trois fils mise à la terre pour qu'il fonctionne.

## Garantie à Vie

Le Vendeur garantit ce produit à vie, s'il est utilisé conformément aux instructions applicables, contre tout défaut de matière et de main-d'oeuvre. Si le produit présente un défaut de matière ou de main-d'oeuvre pendant cette période, le Vendeur s'engage à le réparer ou à le remplacer, à sa discrétion. La réparation dans le cadre de la présente garantie ne peut être obtenue qu'en livrant ou en expédiant le produit (tous les frais d'expédition ou de livraison payés d'avance) à : Tripp Lite, 1111 W. 35th St., Chicago, IL 60609, USA. Le Vendeur s'engage à payer les frais d'expédition pour le système du produit. Les garanties de tous les suppressions de surtensions de type TRIPP LITE sont nulles si elles ont été réalisées à la sortie de ses réceptacles de sortie. LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RESULTANT D'UN ACCIDENT D'UN MAUVAIS USAGE OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE QUE CELLE MENTIONNÉE EXPRESSÉMENT DANS LA PRÉSENTE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNÉE. LA PRÉSENTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTS LES DOMMAGES FORTUITS ET INDIRECTS. (Certaines juridictions n'autorisent pas de limitation de la durée de la garantie implicite et d'autres l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.)

**AVERTISSEMENT :** avant tout usage, l'utilisateur doit déterminer si le dispositif est adapté à l'emploi prévu et si, le cas échéant, il ne présente aucun danger. Comme les applications peuvent différer considérablement les unes des autres, le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'accorde aucune garantie quant à l'adéquation de ces appareils à une application donnée. La politique de Tripp Lite est en amélioration constante. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Numéros d'identification de conformité aux règlements

À des fins de certification et d'identification de conformité aux règlements, votre produit Tripp Lite a reçu un numéro de série unique. Ce numéro se retrouve sur la plaque signalétique du produit, avec les inscriptions et informations d'approbation requises. Lors d'une demande d'information de conformité pour ce produit, utilisez toujours le numéro de série. Il ne doit pas être confondu avec le nom de la marque ou le numéro de modèle du produit.

## Police d'assurance « garantie à vie » totale (c'est une garantie limitée valable aux É.-U. et au Canada uniquement.)

Tripp Lite garantit, pour la durée de vie du produit, (à la discrétion de Tripp Lite) de réparer ou de remplacer (sur une base prorata) l'équipement endommagé par des transitoires tandis qu'il était correctement branché à des produits Tripp Lite offrant la police d'assurance garantie à vie totale. Les transitoires d'alimentation comprennent les pointes et les surtensions du secteur, des lignes de transmissions de données ou de téléphone, dont ils doivent être protégés les produits Tripp Lite conçus à cet effet (tel qu'avéré par les normes de l'industrie). Pour que la garantie s'applique, il est nécessaire de se conformer aux quatre paragraphes suivants; le non respect de ces exigences annulera la garantie.

Transitoires sur le secteur : Pour faire un réclamation de dommages, le produit Tripp Lite doit être branché dans une prise correctement câblée avec mise à la terre. Aucun cordon prolongateur ni autre branchement électrique ne doit être utilisé. L'installation doit être conforme à tous les codes applicables d'électricité et de sécurité établis par le code électrique national (NEC). À l'exception des dispositions ci-dessus, cette garantie ne couvre aucun dommage à l'équipement électronique correctement branché résultant d'une cause autre qu'une "transitoire de secteur". Si l'utilisateur satisfait aux exigences ci-dessus, Tripp Lite réparera ou remplacera (à la discrétion de Tripp Lite) l'équipement jusqu'à sa valeur spécifiée (Voir les limites de la police d'assurance garantie à vie totale). Aucune couverture n'est admise pour les dommages entrant par les lignes de téléphone ou de transmission de données à moins qu'elles ne soient protégées séparément, tel que décrit ci-dessus.

Transitoires sur les lignes de téléphone et de transmission de données : Tripp Lite réparera ou remplacera un équipement directement branché, endommagé par des transitoires sur des lignes de téléphone et/ou de transmission de données, seulement si ces accès sont protégés par des produits de protection Tripp Lite et que la ligne du secteur est simultanément protégée par un appareil de protection de secteur de Tripp Lite (onduleur, parasurtenseur ou filtre de secteur) avec une couverture de police d'assurance garantie à vie totale. Les appareils branchés en aval sur une ligne supplémentaire de téléphone et/ou transmission de données doivent disposer de leurs propres protecteurs.

Le remboursement (en dollars) sera limité à la valeur du protecteur de secteur de Tripp Lite. La couverture est exclue là où un environnement adéquat pour l'appareil de protection n'est pas fourni, y compris, mais sans y être limité, l'absence d'une mise à la terre sécuritaire. L'équipement téléphonique doit également inclure un appareil de "protection primaire" correctement installé en état de marche à l'entrée du service téléphonique (de tels appareils sont normalement ajoutés lors de l'installation d'une ligne téléphonique).

Toutes les garanties ci-dessus sont nulles et non avenues si le produit Tripp Lite a été mal installé, modifié ou transformé d'une quelconque manière ou si l'équipement branché n'a pas été utilisé dans des conditions normales d'opération ou conformément à l'étiquetage ou aux directives. Toutes réclamations dans le cadre de cette garantie doivent être soumises par écrit à Tripp Lite dans les trente (30) jours après l'événement ou la réclamation ne sera pas prise en compte. Cette garantie n'inclut pas les dommages résultant d'accident ou de mauvaise utilisation et s'applique seulement à l'usage nord-américain (Etats-Unis et Canada) de ces produits. Tripp Lite se réserve le droit de déterminer si les dommages à l'équipement branché sont dus à une défaillance du produit Tripp Lite en exigeant que l'équipement en question soit envoyé à Tripp Lite pour examen. Cette police s'ajoute, dans la mesure nécessaire, à toute couverture de l'équipement branché fournie par d'autres sources, y compris, mais sans y être limité, à toute garantie du fabricant et/ou à toutes garanties prolongées.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE Certains états n'autorisent pas de restriction ni d'exclusion de la garantie implicite; conséquemment, les restrictions ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur. À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU FORTUITS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI L'UTILISATEUR A ÉTÉ AVISÉ DU RISQUE DE TELS DOMMAGES. En particulier, Tripp Lite ne pourra être tenue responsable de frais quelconques, comme la perte de bénéfices ou de recettes, la perte d'équipement, la perte d'usage de l'équipement, la perte de logiciel, la perte de données, les frais de remplacement et les réclamations d'un tiers ou autre. La couverture ne s'applique pas non plus à l'équipement branché s'il est médical ou industriel.

Pour obtenir un service dans le cadre de cette garantie, vous devez être l'acheteur ou l'utilisateur initial du produit. Vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de Tripp Lite. Les produits doivent être retournés à Tripp Lite, frais de port prépayés, et doivent être accompagnés d'une brève description du problème et d'une preuve d'achat mentionnant la date et le lieu.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
773.869.1234 (USA) • 773.869.1212 (International)  
[www.triplite.com](http://www.triplite.com)