

# Quick Start Guide

## Active DisplayPort™ / Mini DisplayPort to DVI-D Dual Link Adapter

Models: P134-06N-DVI-DL, P137-06N-DVI-DL

Español 6 • Français 11 • Русский 16

### WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR surge protector in our monthly drawing!

[tripplite.com/warranty](http://tripplite.com/warranty)



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
[tripplite.com/support](http://tripplite.com/support)

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.

## **Product Features**

- Actively converts all DisplayPort signals, even non-DP ++ Single-Mode signals (e.g. AMD Eyefinity graphics cards) that won't work with passive adapters
- Supports video resolutions up to 2560 x 1600 with DVI Dual Link Displays or 1920 x 1080 (1080p) with DVI Single-Link Displays
- DisplayPort 1.1a compliant
- Supports 24-bit deep color (8 bits per channel)
- Plug-and-play; no software or drivers needed and no external power required

## **System Requirements**

- Display with a DVI output port
- Computer with a DisplayPort or Mini DisplayPort, and USB port

## **Package Contents**

- P134-06N-DVI-DL or P137-06N-DVI-DL
- Quick Start Guide

## Optional Accessories

- P560-Series DVI Dual Link Cables
- P561-Series DVI Single-Link Cables

## Installation

**Note:** Make sure the power to all devices you are connecting is turned off prior to installation.

- 1.** Connect the DVI output port on the unit to a display using a DVI cable, such as Tripp Lite's P560-Series DVI Dual Link Cables.
- 2.** Connect the built-in DisplayPort/Mini DisplayPort cable on the unit to the DisplayPort/Mini DisplayPort source.
- 3.** Connect the built-in USB cable on the unit to the source.
- 4.** Turn on the power to all devices.

# Warranty and Product Registration

## 3-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

## PRODUCT REGISTRATION

Visit [tripplite.com/warranty](http://tripplite.com/warranty) today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!\*

\* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

## FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Warranty and Product Registration

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

### WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
[triplite.com/support](http://triplite.com/support)

# Guía de Inicio Rápido

## Adaptador Activo DisplayPort™ / Mini Display- Port a DVI-D de Doble Enlace

Modelos: P134-06N-DVI-DL, P137-06N-DVI-DL

English 1 • Français 11 • Русский 16



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU  
[tripplite.com/support](http://tripplite.com/support)

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

## **Características del Producto**

- Convierte en forma activa todas las señales DisplayPort, incluso señales que no sean DP ++ Monomodo (e.g. tarjetas gráficas Eyefinity de AMD graphics) que no trabajarán con adaptadores pasivos
- Soporta resoluciones de video hasta 2560 x 1600 con Pantallas DVI de Doble Enlace o 1920 x 1080 (1080p) con Pantallas DVI de Conexión Única
- Cumple con DisplayPort 1.1a
- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)
- Conectar y Usar; no necesita alimentación externa, controladores o software

## **Requisitos del Sistema**

- Pantalla con un puerto de salida DVI
- Computadora con un puerto DisplayPort o Mini DisplayPort y USB

## **Contenido del Empaque**

- P134-06N-DVI-DL o P137-06N-DVI-DL
- Guía de Inicio Rápido

## Accesorios Opcionales

- Cables DVI de Doble Enlace Serie P560
- Cables de Conexión Única DVI Serie P561

## Instalación

**Nota:** Asegure que la alimentación a todos los dispositivos que está conectando esté apagada antes de la instalación.

- 1.** Conecte el puerto de salida DVI en la unidad a una pantalla mediante un cable de DVI, como los Cables DVI de Doble Enlace Serie P560 de Tripp Lite.
- 2.** Conecte el cable DisplayPort / Mini DisplayPort incorporado en la unidad a la fuente DisplayPort / Mini DisplayPort.
- 3.** Conecte el cable USB incorporado en la unidad a la fuente.
- 4.** Encienda todos los dispositivos.



# Garantía

## Garantía limitada por 3 años

TRIPP LITE garantiza por tres (3) años desde la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Cualquier cambio o modificación en este equipo que no esté aprobado expresamente por Tripp Lite puede invalidar la autoridad del usuario para operarlo.

# Garantía

## Información de Cumplimiento con WEEE por los Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Bajo la Directiva de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) [Waste Electrical and Electronic Equipment] y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un nuevo equipo eléctrico y electrónico de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar el equipo viejo a reciclado en una base de uno por uno, equivalente por equivalente (esto varía de un país a otro)
- Regresar el equipo nuevo para reciclado una vez que finalmente sea un desecho

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU  
[tripplite.com/support](http://tripplite.com/support)

# Guide de démarrage rapide

## Adaptateur actif à liaison double de DisplayPort™ / Mini DisplayPort à DVI-D

Modèles : P134-06N-DVI-DL, P137-06N-DVI-DL

English 1 • Español 6 • Русский 16



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
[tripplite.com/support](http://tripplite.com/support)

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.

## Caractéristiques du produit

- Convertit activement tous les signaux DisplayPort, y compris les signaux non-DP ++ Single-Mode (p. ex. cartes graphiques AMD Eyefinity) qui ne fonctionnent pas avec des adaptateurs passifs
- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 2 560 x 1 600 avec affichages à liaison double DVI ou 1 920 x 1 080 (1 080 p) avec affichages à liaison simple DVI
- Compatible avec DisplayPort 1.1a
- Prend en charge la couleur foncée de 24 bits (8 bits par canal)
- Prêt à l'emploi; aucun logiciel ou pilote requis, et aucune alimentation externe requise

## Configuration requise

- Affichage avec un port de sortie DVI
- Ordinateur avec un port DisplayPort ou Mini DisplayPort, et un port USB

## Contenu de la trousse

- P134-06N-DVI-DL ou P137-06N-DVI-DL
- Guide de démarrage rapide

## Accessoires en option

- Câbles à liaison double DVI de la série P560
- Câbles à liaison simple DVI de la série P561

## Installation

**Remarque :** S'assurer que l'alimentation de tous les appareils raccordés est hors tension avant l'installation.

- 1.** Raccorder le port de sortie DVI de l'appareil à un écran en utilisant un câble DVI, comme les câbles à liaison double DVI de série P560 de Tripp Lite.
- 2.** Raccorder le câble intégré DisplayPort/Mini DisplayPort de l'appareil à la source DisplayPort/Mini DisplayPort.
- 3.** Raccorder le câble USB intégré de l'appareil à la source.
- 4.** Commuter l'alimentation de tous les appareils ON.

# Garantie

## Garantie limitée de 3 ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. L'obligation de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ses produits défectueux. Pour obtenir réparation sous cette garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (« RMA ») auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE

PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Tout changement ou modification apportés à ce matériel sans l'autorisation expresse de Tripp Lite peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

## Garantie

### Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il remplace un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue.  
Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
[www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

# Краткое руководство пользователя

## Адаптер Active DisplayPort™/ Mini DisplayPort — DVI-D Dual Link

Модели: P134-06N-DVI-DL, P137-06N-DVI-DL

English 1 • Español 6 • Français 11

EAC

**TRIPP·LITE**



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
[www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

Охраняется авторским правом © 2019 Tripp Lite.  
Перепечатка запрещается.



## Характеристики продукта

- Активное преобразование всех сигналов DisplayPort и даже сигналов, не соответствующих стандарту DP, ++ одномодовых сигналов (например, с видеокарт AMD Eyefinity), которые не обрабатываются пассивными адаптерами
- Поддержка видеоразрешения до 2560 x 1600 при использовании двухканальных DVI-дисплеев или 1920 x 1080 (1080p) при использовании одноканальных DVI-дисплеев
- Соответствие требованиям стандарта DisplayPort 1.1a
- Поддержка 24-битного насыщенного цвета (по 8 бит на канал)
- Подключение по технологии Plug-and-play без необходимости использования какого-либо программного обеспечения или драйверов, а также внешнего источника питания

## Системные требования

- Дисплей с выходным портом DVI
- Компьютер с разъемом DisplayPort или Mini DisplayPort и разъемом USB

## Содержимое упаковки

- Устройство модели P134-06N-DVI-DL или P137-06N-DVI-DL
- Краткое руководство пользователя

## Опциональные комплектующие

- Двухканальные кабели DVI серии P560
- Одноканальные кабели DVI серии P561

## Установка

*Примечание.* Перед началом установки убедитесь в том, что питание всех подключаемых вами устройств отключено.

1. Подключите дисплей к выходному разъему DVI с помощью DVI-кабеля (например, предлагаемого компанией Tripp Lite двухканального кабеля DVI серии P560).
2. Подключите кабель с разъемом DisplayPort/Mini DisplayPort, поставляемый в комплекте с устройством, к источнику сигнала DisplayPort/Mini DisplayPort.
3. Подключите кабель USB, поставляемый в комплекте с устройством, к источнику.
4. Включите питание всех устройств.

## Гарантийные обязательства

### Ограниченная гарантия сроком 3 года

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов конструкционных материалов и изготовления в течение три (3) года с даты первой продажи. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA - разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

**ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.**

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

**ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.** В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

## Гарантийные обязательства

Любые изменения или модификации в отношении данного изделия, не одобренные в явной форме Tripp Lite, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

**Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)**



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отpravку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

# TRIPP·LITE



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
[www.triplite.com/support](http://www.triplite.com/support)